


**WAD-FO 5 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**MultiMark**

MultiMark는 사용자의 요구에 따라 거의 모든 종류의 마킹을 원활하게 구현할 수 있는 신속하고 신뢰도 높은 마킹 시스템입니다. 커넥터, 컨덕터, 케이블, 디바이스 - MultiMark 제품군은 모든 용도의 첨단 설정 소프트웨어 M-Print® PRO와 연동되는 체계적이고 실용적인 마커를 제공합니다.

**MultiMark 사용 혜택**

- 바이드물러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

**일반 주문 데이터**

버전	단자대 마커, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, 노란색
주문 번호	<a href="#">2969390000</a>
유형	WAD-FO 5 MM GE
GTIN (EAN)	4099986783973
수량	250 items

**WAD-FO 5 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.55 mm	깊이 (인치)	0.0217 inch
높이	5 mm	높이 (인치)	0.1968 inch
너비	33.3 mm	폭 (인치)	1.311 inch
순중량	0.13 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴 접착제 적용 PE 폼	버전	자체 접착
너비	33.3 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	-30 °C	작동 온도 범위, 최소	80 °C
컬러 코드	노란색	인쇄 문자	블랭크
응용 분야/제조사	Weidmueller	롤당 수	250

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 76/360 SW	버전	
주문 번호	<a href="#">2005080000</a>		Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951		
수량	1 ST		