

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



압착 공정을 합리화하려면 개별 단계들을 보다 자동화해야 합니다. 향후의 시장과 전략적 파트너들은 "설치 시간 최적화"를 요구하게 될 것입니다.

도체 부품에 대한 합리적인 공정을 구현하는 자동 시스템은 미래적 요구를 충족하려는 접근 방법에 대한 해답입니다. 다양성과 기능성은 고객이 매우 중요하게 생각하는 요인입니다.

바이드뮬러는 포괄적인 자동화 시스템을 통해 케이블 작업 준비와 처리에 전문적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	자동머신, 압착 머신
주문 번호	<u>3032890000</u>
유형	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	4099986985391
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
нопэ	<u> </u>		
치수 및 중량			
깊이	300 mm	깊이 (인치)	11.811 inch
높이	220 mm	높이 (인치)	8.6614 inch
너비	190 mm	폭 (인치)	7.4803 inch
순중량	9000 g		
환경 제품 규정 준수			'
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6a, 6b, 6c, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7	-b03577df98ae	
자동 압착			
드라이브	전기	펄스 시간	약 1 s
와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.5 mm ²
압착 범위, 최대	6 mm ²	압착 범위, 최소	0.5 mm ²
압착 길이	12 mm	소모품	플라스틱 칼러 채용 및 미채용, 개별 케이블 러그, 분리형 절연 케이블 러그용
전기 결선	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	삽입 길이	38 mm
압착 범위	0.5 - 6.00 mm ²		
분류			
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.1	17-31-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01	ECLASS 15.0	17-13-01-01

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품

일반 주문 데이터

유형	ADAPTER PCV HT0	버전
주문 번호	3064900000	자동머신, 압착 머신
GTIN (EAN)	4099987058353	
수량	1 ST	
유형	EINSATZPAAR PZ 16E	버전
주문 번호	9012640000	16mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4008190114831	
수량	1 ST	
유형	EINSATZPAAR PZ 6/5	НТ
주문 번호	9011620000	6mm², 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4008190207939	
수량	1 ST	
유형	ERTE ES PZ ZH 16	버전
주문 번호	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
수량	1 ST	
유형	STORAGEBOX PCV	버전
주문 번호	3043810000	자동머신, 압착 머신
GTIN (EAN)	4099987017084	
수량	1 ST	
유형	ADAPTER PCV HT0	버전
주문 번호	3064900000	자동머신, 압착 머신
GTIN (EAN)	4099987058353	
수량	1 ST	
유형	EINSATZPAAR PZ 16E	버전
주문 번호	9012640000	16mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4008190114831	
수량	1 ST	
유형	EINSATZPAAR PZ 6/5	버전
주문 번호	9011620000	6mm², 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4008190207939	
수량	1 ST	
유형	ERTE ES PZ ZH 16	버전
주문 번호	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
수량	1 ST	
유형	STORAGEBOX PCV	버전
주문 번호	3043810000	자동머신, 압착 머신
GTIN (EAN)	4099987017084	
수량	1 ST	