

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT는 이러한 요구 사항을 충분히 충족하는 고출력 잉크젯 프린터입니다. 또한, PrintJet MINI는 소규모 인쇄 작업에 적합한 컴팩트한 솔루션을 제공하며, 유연성과 정밀성을 중시하는 사용자에게 이상적입니다. 두 장치 모두 바이드물러 마킹 시스템의 일부로, 최고의 효율성을 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	마킹 시스템, 잉크젯 기술, 600 DPI, Multicard
주문 번호	3049980000
유형	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
수량	1 items

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

높이	190 mm	높이 (인치)	7.4803 inch
너비	330 mm	폭 (인치)	12.9921 inch
길이	540 mm	길이 (인치)	21.2598 inch
순중량	8500 g		

온도


주변 온도	18 °C...30 °C	습도	10...80% (응결 없음)
-------	---------------	----	------------------

라벨링 시스템

마터 유형	Multicard	연료 공급 시스템	잉크 카트리지
공급	수동 장착	인쇄 방법	잉크젯 기술
인터페이스	USB, LAN	소프트웨어	M-Print® PRO
유형	PrintJet	공급 전압	100 ~ 240 V AC
운영 체제	Windows 10, Windows 11	프린터 드라이버	Windows 10, Windows 11
인쇄 속도	About 1.5 minutes per MultiCard	인쇄 해상도, 최대	600 DPI
충전용 배터리로 작동	아니요	다운로드	M-Print PRO
인도 시 포함	전원공급 (100-240 V AC / 5060 Hz), 이더넷 케이블, 유로 플러그, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, 빠른 시작 가이드, UK 플러그, USB 케이블, 전원 공급 (100-240 V AC / 50-60 Hz), 중국 커넥터, 잉크 카트리지	응용 분야/제조사	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		



PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

PrintJet MINI



일반 주문 데이터

유형	PJM INK K	버전
주문 번호	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
수량	1 ST	
유형	PJM WASTE PAD	버전
주문 번호	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
수량	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

M-Print® PRO



마커 및 라벨용 M-Print® PRO 인쇄 및 주문 소프트웨어®는 바이드물러 라벨과 마커를 인쇄하고 주문할 수 있는 전문 Windows® 기반 솔루션입니다. 이 소프트웨어를 통해 전기 장비의 식별 과정을 최적화할 수 있습니다. 마킹 재료를 쉽고 전문적이며 빠르게 설계 및 주문할 수 있으며, 텍스트, 프레임, 라인, 그래픽, 바코드, 일련 번호, 사진을 사용할 수 있습니다.

- 이미지, 웹사이트 링크 및 제품 데이터 시트를 포함한 모든 라벨 및 마커용 통합 제품 카탈로그
- 마커 및 라벨을 필요한 레벨 수로 디자인 가능
- 개별 텍스트 문자의 맞춤형 형식(RTF)
- 텍스트 및 그 형식을 복사하여 붙여넣기
- UNICODE를 지원하는 20개 언어로 제공
- 라벨 및 스프레드시트 또는 Microsoft Excel에서 직접 데이터 입력
- 등급, 숫자 및 영숫자 카운터 및 시퀀스 생성
- 다양한 이미지 형식(*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 전기 엔지니어링에 사용되는 기호가 포함된 이미지 라이브러리
- 제품-프린터 배정 옵션, 예: PrintJet용 ESG 9/20, 열전사 프린터용 MultiMark
- 인터넷을 통한 온라인 업데이트 서비스
- WMC(Weidmueller Configurator) 인터페이스
- 고객 자신의 가져오기 스크립트 생성을 위한 여러 파일 형식(*.txt, *.csv, *.xml, etc.)의 가져오기 마법사
- CAE 시스템에서 데이터 전송
- 영구 인쇄 미리보기: 디자인 단계, WYSIWYG 편집 단계에서도 인쇄물의 모습을 확인하십시오.
- 지원 출력 장치: 바이드물러 프린터 전 제품(예: PrintJet CONNECT, THM MultiMark 등) 및 Microsoft Windows® 드라이버를 사용하는 일반 프린터
- 출력 기기의 빠르고 최적의 적응
- 마커 및 라벨의 다중 구성

일반 주문 데이터

유형	M-PRINT PRO	버전	
주문 번호	1905490000	마킹용 소프트웨어, 소프트웨어, Windows 10, Windows 11, 프린터	
GTIN (EAN)	4032248526291	소프트웨어	
수량	1 ST		

PrintJet MINI



PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	PJ MINI CASE	버전	
주문 번호	3109810000		
GTIN (EAN)	4099987 188 142		
수량	1 ST		