



CUBESERIES CRI의 소켓용 크로스 커넥션.

- 전위 코딩용 적색 및 청색 색상 표시된 플라스틱 버전

PUSH IN 소켓용 버전:

- 코일의 A1 및 A2에 대한 8핀 크로스 커넥션
- 이웃한 소켓에 연결할 수 있는 2핀 점퍼
- 하나의 소켓 내에서 출력 채널에 연결할 수 있는 2핀 점퍼

나사 소켓용 버전:

- 이웃한 잭에 연결할 수 있는 8핀 크로스 커넥션

일반 주문 데이터

버전	CUBESERIES, 점프바
주문 번호	3052700000
유형	CXI CCP 8P BL
GTIN (EAN)	4099987022507
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 6 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

접프바 데이터

정격 전류	10 A	절연	Yes
접촉 보호	예	컬러 코드	파란색
교차 연결된 단자대 개수	8	극 수	8
장착 유형	플러그	버전	길이에 맞춰 절단 가능

정격 데이터 UL

정격 전류(UL) 10 A


일반 데이터

버전 길이에 맞춰 절단 가능 컬러 코드 파란색

분류


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

사용 예




Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions



액세서리

액세서리



시스템 액세서리
u-리모트 시스템을 위한 다양한 부속품을 알아보세요.
애플리케이션을 더욱 효율적이고 유연하게 만들 수
있습니다.

일반 주문 데이터

유형	UR20-EBK-ACC	버전	
주문 번호	1346610000	End bracket ,	
GTIN (EAN)	4050118151596		
수량	5 ST		

절단 도구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용
절단 도구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해
최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭
없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 도구(KT 8~KT 22)는
VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호
절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	KT 8	버전	
주문 번호	9002650000	절단 도구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 도구	
GTIN (EAN)	4008190020163		
수량	1 ST		