

**CXX LD 42R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

그림과 유사

**일반 주문 데이터**

버전	CUBESERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 24~60 V DC, 플러그인 결선
주문 번호	<a href="#">3053320000</a>
유형	CXX LD 42R
GTIN (EAN)	4099987023122
수량	20 items

## CXX LD 42R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	25.7 mm	깊이 (인치)	1.0118 inch
높이	9.2 mm	높이 (인치)	0.3622 inch
너비	12.8 mm	폭 (인치)	0.5039 inch
순중량	2 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도			

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 제어 측

정격 제어 전압	24...60 V DC	정격 전류 DC	4.9 mA
상태 표시기	빨간색 LED	보호 회로	회류 다이오드

## 일반 데이터

컬러 코드	검정
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소 UL94 가연성 등급

## 결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

## 분류



ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**CXX LD 42R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Connection diagram****Dimensional drawing**

## CXX LD 42R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Miscellaneous

## Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color
C CUBESERIES	<input checked="" type="checkbox"/>						21N 6-230 V DC
Product type							41R 6-24 V DC LED red
X Accessories		<input type="checkbox"/>					41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which							42R 24-60 V DC LED red
relay design			<input type="checkbox"/>				42G 24-60 V DC LED green
X Universal use				<input type="checkbox"/>			43R 110-230 V DC LED red
Function					<input type="checkbox"/>		43G 110-230 V DC LED green
L LED						<input type="checkbox"/>	51 6-24 V AC/DC
D Free-wheeling diode						<input type="checkbox"/>	52 24-60 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode						<input type="checkbox"/>	53 110-240 V AC/DC
V Varistor						<input type="checkbox"/>	61R 6-24 V AC/DC LED red
RC RC element						<input type="checkbox"/>	61G 6-24 V AC/DC LED green
						<input type="checkbox"/>	62R 24-60 V AC/DC LED red
						<input type="checkbox"/>	62G 24-60 V AC/DC LED green
						<input type="checkbox"/>	63R 110-240 V AC/DC LED red
						<input type="checkbox"/>	63G 110-240 V AC/DC LED green
						<input type="checkbox"/>	71 6-24 V AC
						<input type="checkbox"/>	72 110-130 V AC
						<input type="checkbox"/>	73 220-240 V AC