

**HDC MGBIT 8 FC M SH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

버전	데이터 모듈, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">3092810000</a>
유형	HDC MGBIT 8 FC M SH
GTIN (EAN)	4099987109796
수량	1 items

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	40.3 mm	높이 (인치)	1.5866 inch
너비	26.35 mm	폭 (인치)	1.0374 inch
길이	13.9 mm	길이 (인치)	0.5472 inch
순중량	30.4 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 28	결선 유형	크림프 결선
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20	전선 굵기, 최대	0.5 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0.08 mm <sup>2</sup>		

일반 데이터

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
범주	Cat. 6A	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	48 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	5 A
필요한 플러그인 슬롯 개수	1		

신호 접점



탈피 길이, 신호 4.2 mm

전원 접점

조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값	컨덕터 굵기, 최소	0.08 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 단면적, 최대	0.5 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		



## HDC MGBIT 8 FC M SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### D-SUB 크림프 접점




크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748730000</a>	암형(Female), 골드, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890549	
수량	100 ST	
유형	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748720000</a>	암형(Female), 골드, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631	
수량	100 ST	

### 표준



### 일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	

## HDC MGBIT 8 FC M SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

### 긴 안내 핀 포함



### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	


## HDC MGBIT 8 FC M SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 짧은 안내 핀 포함




#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전	
주문 번호	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
수량	1 ST		

유형	HDC MFGS 24B AF	버전	
주문 번호	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
수량	1 ST		


#### 긴 안내 핀 포함



#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
수량	1 ST		

#### 짧은 안내 핀 포함



## HDC MGBIT 8 FC M SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B AD	버전	
주문 번호	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
수량	1 ST		


#### 긴 안내 핀 포함



#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전	
주문 번호	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
수량	1 ST		

#### 짧은 안내 핀 포함



#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전	
주문 번호	<a href="#">2736890000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGS 24B FA	버전	
주문 번호	<a href="#">2736960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGS 10B AC	버전	
주문 번호	<a href="#">2736910000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
수량	1 ST		


## HDC MGBIT 8 FC M SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 긴 안내 핀 포함




#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전	
주문 번호	<a href="#">2737030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
수량	1 ST		

유형	HDC MFGL 10B CA	버전	
주문 번호	<a href="#">2737000000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
수량	1 ST		

### 짧은 안내 핀 포함



#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전	
주문 번호	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
수량	1 ST		

유형	HDC MFGL 10B CA	버전	
주문 번호	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
수량	1 ST		


## HDC MGBIT 8 FC M SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 긴 안내 핀 포함



#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전	
주문 번호	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
수량	1 ST		

#### 전기 모듈



**연질**  
 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MGBIT 8 MC	버전	
주문 번호	<a href="#">2748520000</a>	데이터 모듈, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1	
GTIN (EAN)	4050118890761		
수량	1 ST		
유형	HDC MGBIT 8 MC M SH	버전	
주문 번호	<a href="#">3092820000</a>	데이터 모듈, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1	
GTIN (EAN)	4099987109857		
수량	1 ST		