

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 자료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	마킹 시스템, 열전사 프린터, 열전사, 300 DPI, MultiMark, 라벨 릴
주문 번호	<a href="#">2931840000</a>
유형	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
수량	1 items

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	288 mm	깊이 (인치)	11.3386 inch
높이	460 mm	높이 (인치)	18.1102 inch
너비	252 mm	폭 (인치)	9.9212 inch
순중량	10000 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## 라벨링 시스템

마터 유형	MultiMark, 라벨 릴	인쇄 방법	열전사
인터페이스	USB 2.0, Ethernet	소프트웨어	M-Print® PRO
공급 전압	100 ~ 240 V AC	운영 체제	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
인쇄 속도	max. 150 mm/s	인쇄 해상도, 최대	300 DPI
인도 시 포함	전원 케이블, USB 케이블, UK 플러그, US 플러그, Software M-Print® PRO, 프린터 드라이버, RIBBON MM-TB 25/360 SW 잉크 리본, RIBBON MM 110/360 SW 잉크 리본, 수동, 프린트 룰러, 압력 룰러, W-LAN stick		

## 분류

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM-TB 25/360 SW	버전
주문 번호	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전
주문 번호	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 76/360 SW	버전
주문 번호	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 110/300 WS	버전
주문 번호	<a href="#">2918800000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
수량	1 ST	
유형	RIBBON MM 84/300 WS	버전
주문 번호	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
수량	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
주문 번호	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
수량	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## THM MULTIMARK PLUS R

## 일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK R-FIX

버전

주문 번호 [2931850000](#)

GTIN (EAN) 4099986669888

수량 1 ST