

HDC HQM TSLU 1PG21 WO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IP65

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.

바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
주문 번호	<a href="#">2937390000</a>
유형	HDC HQM TSLU 1PG21 WO
GTIN (EAN)	4099986694200
수량	1 items

HDC HQM TSLU 1PG21 WO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	35 mm	길이 (인치)	1.378 inch
높이	61 mm	높이 (인치)	2.4016 inch
너비	35 mm	폭 (인치)	1.378 inch
순중량	160 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 21	상단부/하단부/리드	상부
커버	커버 미포함	상단 케이블 인입 수	0

## HDC HQM TSLU 1PG21 WO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

측면 케이블 인입 수	1	하우징 디자인	측면 케이블 인입, 플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설계	표준
설치 사이즈	HQ	케이블 인입	w. 스레드
유형	플러그	클램프 버전	사이드 록킹 클램프
외부 스레드	PG 21	컬러(RAL)	RAL 7001
BG	HQ	ModuPlug®에 적합함	아니요

## 일반 데이터

하우징 기본 재질	아연 주조	표면 마감	니켈 도금
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	시리즈	HQ
EMC 하우징	예		

## 크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	29 mm
총 길이 하우징	50 mm	하우징 B의 높이	61 mm

## 분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC HQM TSLU 1PG21 WO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC HQM TSLU 1PG21 WO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

EMC 황동 하프 글랜드 HDC용 HQ 버전



전자 부품의 감도가 높아지고 전자기 간섭 주파수가 늘어남에 따라 케이블 글랜드는 시스템의 차폐 측면에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 유형의 EMC 케이블 글랜드는 360° 스크리닝 결선을 이용해 간섭 주파수로부터 차폐 기능을 발휘하도록 제작되었습니다. 핑거 록킹 씰이 탁월한 케이블 유지 및 스트레인 릴리프 기능을 제공하며, 그 옆의 케이블 글랜드는 EN 62444의 기계적 요구 사항을 충족합니다. 특히 받은 설계로 매우 간편하고 신속한 조립이 가능합니다.

일반 주문 데이터

유형	VG 21 HQ EMV68 11-15.5	버전
주문 번호	<a href="#">1016120000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4032248725595	
수량	1 ST	
유형	VG 21 HQ EMV68 14-18	버전
주문 번호	<a href="#">1016130000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4032248725601	
수량	1 ST	

HDC용 HQ 버전



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다. 황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다. 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG 21 HQ MS68 9-13	버전
주문 번호	<a href="#">1016090000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4032248725540	
수량	1 ST	
유형	VG 21 HQ MS68 11.5-15.5	버전
주문 번호	<a href="#">1016100000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4032248725564	
수량	1 ST	
유형	VG 21 HQ MS68 14-18	버전
주문 번호	<a href="#">1016110000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4032248725588	
수량	1 ST	
유형	VG 21 HQ MS68 17-20.5	버전
주문 번호	<a href="#">2814780000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4064675301561	
수량	1 ST	

HDC HQM TSLU 1PG21 WO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

8극



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전가 (electrical value)로 상태를 확인할 수 있습니다.  
 와이어 연결 레벨이 PUSH IN 접점용으로 설계되어 있습니다.  
 극 개수: 5, 8  
 정격 전류: 16 A  
 정격 전압: 250 V, 500 V

일반 주문 데이터

유형	HDC HQ 8 FP	버전	
주문 번호	<a href="#">2937350000</a>		
GTIN (EAN)	4099986694071		
수량	1 ST		
유형	HDC HQ 8 MP	버전	
주문 번호	<a href="#">2937360000</a>		
GTIN (EAN)	4099986694132		
수량	1 ST		