

## HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	Locator for crimping tool
주문 번호	<a href="#">3125010000</a>
유형	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
수량	1 items

**HDC MBUS CL X/D0.09/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	43 g
-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	인덴트 압착
------------	--------

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Einstellungen am Localor zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

## HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 공구



#### 소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	버전
주문 번호	<a href="#">2592710000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	버전
주문 번호	<a href="#">2592690000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	버전
주문 번호	<a href="#">2592730000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	버전
주문 번호	<a href="#">2592700000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	버전
주문 번호	<a href="#">2592720000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	버전
주문 번호	<a href="#">2592740000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
수량	1 ST	

#### D-SUB 크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

## HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748720000</a>	암형(Female), 골드, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631	
수량	100 ST	
유형	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748730000</a>	암형(Female), 골드, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890549	
수량	100 ST	
유형	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748700000</a>	수형, 골드, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890709	
수량	100 ST	
유형	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	버전
주문 번호	<a href="#">2748710000</a>	수형, 골드, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890556	
수량	100 ST	