

## U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 내장 시스템은 앱 매니저를 통해 u-OS에 쉽게 설치할 수 있습니다.

최적의 웹 기반 HMI 솔루션을 구현하기 위해 PROCON-WEB 내장 시스템은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 역할 및 권한 기반 사용자 관리
- 광범위한 경고
- 버튼, 슬라이더, 텍스트 필드 또는 이미지 영역과 같은 미리 정의된 컨트롤
- 아이프레임, 차트, 표와 같이 강력하고 더욱 복잡한 컨트롤
- 유연성 극대화를 위한 유연한 스크립트 작성
- 과거 데이터의 저장 및 시각화를 위한 히스토리안 기능
- 통신 드라이버를 통해 제어 장치에 연결

### 일반 주문 데이터

버전	시각화 소프트웨어, 런타임 시스템용 플랫폼: u-OS compatible devices, 프로세스 변수 개수, 최대: 1000, HMI 장치 수, 최대: 2
주문 번호	<a href="#">2941980000</a>
유형	U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2
수량	1 items

## U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

순중량 0 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 영향을 받지 않음  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 시스템 요구 사항

운영 체제 u-OS 최소 디스크 공간 사용 0.1 GB  
 최소 메모리(RAM) 필요 0.1 GB

### 라이선스 정보

라이선스 적용 범위 일회성 라이선스 라이선스 유형 소프트웨어 라이선스  
 라이선스 허가 제공자 WIBU 티켓 ID 프로세스 변수 개수, 최대 1000

### 런타임의 특징

HMI 장치 수, 최대 2 최대 드라이버 수 1  
 프로젝트 방식 PROCON-WEB Designer 런타임 특징 단순하고 복잡한 컨트롤, 경고, 히스토리안, 사용자 관리, 통신 드라이버를 통한 공정 연결

### 분류

ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416  
 ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 14.0 27-24-25-02  
 ECLASS 15.0 27-24-25-02