

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### MultiMark

MultiMark는 사용자의 요구에 따라 거의 모든 종류의 마킹을 원활하게 구현할 수 있는 신속하고 신뢰도 높은 마킹 시스템입니다. 커넥터, 컨덕터, 케이블, 디바이스 – MultiMark 제품군은 모든 용도의 첨단 설정 소프트웨어 M-Print® PRO와 연동되는 체계적이고 실용적인 마커를 제공합니다.

### MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

### 일반 주문 데이터

버전	단자대 마커, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, 흰색
주문 번호	<u>2969370000</u>
유형	WAD-FO 5 MM WS
GTIN (EAN)	4099986783959
수량	250 items



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ROHS 준수	준수 -		
치수 및 중량			
	·		
깊이 0.55 mm 깊이 (인치)	0.0217 inch		
높이 5 mm 높이 (인치)	0.1968 inch		
너비 33.3 mm 폭 (인치)	1.311 inch		
순중량 0.13 g			
환경 제품 규정 준수			
	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
접착물 아크릴 접착제 적용 PE 폼 버전	자체 접착		
너비       33.3 mm       UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대 -30 °C 작동 온도 범위, 최소	80 °C		
컬러 코드 흰색 인쇄 문자	블랭크		
응용 분야/제조사 Weidmueller 롤당 수	250		
분류			
ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0	EC000761		
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0	EC000761		
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0	27-14-11-37		
ECLASS 9.1 27-14-11-37 ECLASS 10.0	27-14-11-37		
ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0	27-28-11-01		
ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0	27-28-11-01		
2,23,131			

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 76/360 SW

주문 번호 <u>2005080000</u>

GTIN (EAN) 4050118389951

수량 1 S

버전

Ink ribbon

작성 날짜 17.11.2025 07:49:32 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4