



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 버전         | FrontCom, 단일 프레임, 플라스틱 프레임 및 커버, 제어 손잡이 로킹 |
| 주문 번호      | <a href="#">3041950000</a>                 |
| 유형         | IE-FC-SFPP-KNOB                            |
| GTIN (EAN) | 4099987013147                              |
| 수량         | 1 items                                    |

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

|          |          |          |             |
|----------|----------|----------|-------------|
| 깊이       | 27.5 mm  | 깊이 (인치)  | 1.0827 inch |
| 높이       | 134 mm   | 높이 (인치)  | 5.2756 inch |
| 너비       | 67 mm    | 폭 (인치)   | 2.6378 inch |
| 벽 두께, 최소 | 1 mm     | 벽 두께, 최대 | 5 mm        |
| 순중량      | 322.53 g |          |             |

온도

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
|-------|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터


|        |                                  |       |                |
|--------|----------------------------------|-------|----------------|
| 제품 유형  | 단일 프레임, 플라스틱 프레임 및 커버, 제어 손잡이 로킹 | 보호 등급 | IP65, (퍼 채 상태) |
| 프레임 자재 | 폴리카보네이트 유리 섬유 강화                 | 커버 재질 | 폴리카보네이트 PC     |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |


도면

치수 도면




단위: mm

설치 단면




단위: mm

치수 도면



단위: in

설치 단면



단위: in

## 액세서리

### 빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 유형         | SM 27/18 K MC NE WS        | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1707270000</a> | SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4008190925116              |                                     |
| 수량         | 80 ST                      |                                     |
| 유형         | SM 27/18 K MC NE SI        | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1713760000</a> | SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4008190331177              |                                     |
| 수량         | 80 ST                      |                                     |
| 유형         | SM 27/18 K MC NE GR        | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1073340000</a> | SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 회색 |
| GTIN (EAN) | 4032248831425              |                                     |
| 수량         | 80 ST                      |                                     |

### FrontCom Vario용 액세서리




### 일반 주문 데이터

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 유형         | IE-FC-KEY                  | 버전                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1465930000</a> | FrontCom, 보조키, 단일 프레임, 기타 |
| GTIN (EAN) | 4050118272314              |                           |
| 수량         | 1 ST                       |                           |
| 유형         | IE-FC-PWPC                 | 버전                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1450820000</a> | FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임   |
| GTIN (EAN) | 4050118255584              |                           |
| 수량         | 1 ST                       |                           |

## 액세서리

### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS   | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1736181044</a> | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950              |                                              |
| 수량         | 200 ST                     |                                              |