

## IE-FC-IP-PWB/1DP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐
주문 번호	<a href="#">3042060000</a>
유형	IE-FC-IP-PWB/1DP
GTIN (EAN)	4099987014007
수량	1 items

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

높이	19.5 mm	높이 (인치)	0.7677 inch
너비	51.5 mm	폭 (인치)	2.0276 inch
길이	90.5 mm	길이 (인치)	3.563 inch
순중량	21.96 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
-------	-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 인서트

신호 인서트 DisplayPort	1	인서트 전력(높음)	1
--------------------	---	------------	---

## 일반 데이터

제품 유형	인서트 플레이트, 비차폐	재질	폴리카보네이트 PC
-------	---------------	----	------------

## 분류

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**IE-FC-IP-PWB/1DP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면**

