


## HDC MF 10B AC W/O S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



### 단순함

혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | 프레임                        |
| 주문 번호      | <a href="#">3185420000</a> |
| 유형         | HDC MF 10B AC W/O S        |
| GTIN (EAN) | 4099987940832              |
| 수량         | 1 items                    |

### 기술 데이터

#### 승인

승인



#### 치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 37.35 mm | 깊이 (인치) | 1.4705 inch |
| 높이  | 36.4 mm  | 높이 (인치) | 1.4331 inch |
| 너비  | 64 mm    | 폭 (인치)  | 2.5197 inch |
| 순중량 | 67.54 g  |         |             |

#### PE 결선 데이터

|                 |                     |                 |                    |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 결선 유형 PE        | 스크류 결선              | 전선 굵기, 최대       | 10 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소       | 0.5 mm <sup>2</sup> | 조임 토크, 최대 PE 결선 | 1.3 Nm             |
| 조임 토크, 최소 PE 결선 | 1.2 Nm              |                 |                    |

#### 일반 데이터


|        |       |        |          |
|--------|-------|--------|----------|
| 설치 사이즈 | 4     | 플러그 주기 | ≥ 500    |
| 기본 재질  | 주조 아연 | 시리즈    | ModuPlug |
| 슬롯 개수  | 3     |        |          |

#### 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

도면


도면




도면



도면



장착 개구부



## HDC MF 10B AC W/O S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 차폐 레버



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 유형         | HDC MSL10                  | 버전     |
| 주문 번호      | <a href="#">1435420000</a> | 차폐 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4050118239959              |        |
| 수량         | 1 ST                       |        |

### 기타



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 유형         | HDC MF CA16 PE             | 버전       |
| 주문 번호      | <a href="#">1480940000</a> | PE 익스텐션  |
| GTIN (EAN) | 4050118289657              |          |
| 수량         | 10 ST                      |          |
| 유형         | HDC MF FIXING              | 버전       |
| 주문 번호      | <a href="#">1480290000</a> | 운송용 잠금장치 |
| GTIN (EAN) | 4050118288704              |          |
| 수량         | 20 ST                      |          |

### HDC ModuPlug



바이드몰러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

## HDC MF 10B AC W/O S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 유형         | HDC CM GUIDING PIN         | 버전                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1202660000</a> | 사각 커넥터, 액세서리, 액세서리 |
| GTIN (EAN) | 4032248985258              |                    |
| 수량         | 100 ST                     |                    |
| 유형         | HDC CM GUIDING SOCKET      | 버전                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1202670000</a> | 사각 커넥터, 액세서리, 액세서리 |
| GTIN (EAN) | 4032248985135              |                    |
| 수량         | 100 ST                     |                    |