

CXX LD 43G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

일반 주문 데이터

버전	CUBESERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 110~230 V DC, 플러그인 결선
주문 번호	3053360000
유형	CXX LD 43G
GTIN (EAN)	4099987023153
수량	20 items

CXX LD 43G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	25.7 mm	깊이 (인치)	1.0118 inch
높이	9.2 mm	높이 (인치)	0.3622 inch
너비	12.8 mm	폭 (인치)	0.5039 inch
순중량	2 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

제어 측

정격 제어 전압	110...230 V DC	정격 전류 DC	4 mA
상태 표시기	녹색 LED	보호 회로	회류 다이오드

일반 데이터

컬러 코드	검정	
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소 UL94 가연성 등급	하우징 V-2


결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------


분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	□ □ □	□ □	□	□	Input voltage and LED color
C CUBESERIES	□	□	□	□	21N 6-230 V DC
Product type	X	Accessories	□	□	41R 6-24 V DC LED red
X Accessories	□	□	□	□	41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which					42R 24-60 V DC LED red
relay design					42G 24-60 V DC LED green
X Universal use					43R 110-230 V DC LED red
Function					43G 110-230 V DC LED green
L LED					51 6-24 V AC/DC
D Free-wheeling diode					52 24-60 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode					53 110-240 V AC/DC
V Varistor					61R 6-24 V AC/DC LED red
RC RC element					61G 6-24 V AC/DC LED green
					62R 24-60 V AC/DC LED red
					62G 24-60 V AC/DC LED green
					63R 110-240 V AC/DC LED red
					63G 110-240 V AC/DC LED green
					71 6-24 V AC
					72 110-130 V AC
					73 220-240 V AC