

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	데이터 모듈, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	3092810000
유형	HDC MGBIT 8 FC M SH
GTIN (EAN)	4099987109796
수량	1 items

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	40.3 mm	높이 (인치)	1.5866 inch
너비	14.6 mm	폭 (인치)	0.5748 inch
순중량	30.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 28	결선 유형	크림프 결선
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20	전선 굵기, 최대	0.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.08 mm ²		

일반 데이터

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
범주	Cat. 6A	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	48 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	5 A
EN 45545-2에 따른 위험 등급별 요구 사항	R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3)	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

신호 접점

탈피 길이, 신호 4.2 mm

전원 접점

조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값	컨덕터 굵기, 최소	0.08 mm ²
	컨덕터 단면적, 최대	0.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		


HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

도면



감소 곡선



HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

D-SUB 크리프 접점




크리프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크리프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	버전
주문 번호	2748730000	암형(Female), 골드, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
수량	100 ST	
유형	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	버전
주문 번호	2748720000	암형(Female), 골드, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
수량	100 ST	

표준



단순함
혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	1428920000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	1428940000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	1428960000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	1428980000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	1429010000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	1429030000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	1429050000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	1429070000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의
 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가
 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	2736990000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	2736970000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	2737040000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	


HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

짧은 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	2736940000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	2736950000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전
주문 번호	2737020000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823073	
수량	1 ST	

짧은 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B AD	버전	
주문 번호	2736930000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822298		
수량	1 ST		

긴 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전	
주문 번호	2737010000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823066		
수량	1 ST		

짧은 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전	
주문 번호	2736890000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822250		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGS 24B FA	버전	
주문 번호	2736960000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823028		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGS 10B AC	버전	
주문 번호	2736910000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822274		
수량	1 ST		


HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

긴 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전	
주문 번호	2737030000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823080		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGL 10B CA	버전	
주문 번호	2737000000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823059		
수량	1 ST		

짧은 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전	
주문 번호	2736900000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822267		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGL 10B CA	버전	
주문 번호	2736920000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822281		
수량	1 ST		


HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

긴 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전	
주문 번호	2736980000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822908		
수량	1 ST		

전기 모듈



연질
 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MGBIT 8 MC	버전	
주문 번호	2748520000	데이터 모듈, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1	
GTIN (EAN)	4050118890761		
수량	1 ST		
유형	HDC MGBIT 8 MC M SH	버전	
주문 번호	3092820000	데이터 모듈, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1	
GTIN (EAN)	4099987109857		
수량	1 ST		