

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	3138100000
유형	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X
GTIN (EAN)	4099987365970
수량	1 items

Weidmüller **3**

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	~ 준수		
치수 및 중량	근 구		
<u> </u>			
깊이	10 mm	깊이 (인치)	0.3937 inch
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
너비	600 mm	폭 (인치)	23.622 inch
길이	1000 mm	길이 (인치)	39.37 inch
순중량	254 g		
온도			1
작동 온도	-20 - 50°C		
결선 데이터			
결선 나사산	불포함		
	<u> </u>		
일반 기술 데이터			
.ED 모듈 형태	사각	작동 수명	60.000 h
보호 등급	IP67		
대질 데이터			
하우징 기본 재질	알루미늄	밀봉 화합물	PUR VO
전기 데이터			
정격 전압	≤5 V DC	전원	3.7 W
8억 전립 밝기 조절 가능	Yes		3.7 VV
케이블 기술 사양	<u> </u>		
케이블 재질	PUR	외피 색상	검정
하우징 기본 재질	알루미늄	케이블 길이	5 m
분류			
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
TIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35

카탈로그 상태 / 도면 2



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

도면







WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

M8 / M12 장착 클립



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형 SAI-M12-CLIP 버전 주문 번호 <u>1362750000</u>

GTIN (EAN) 4050118164879

수량 10 ST

~ 작성 날짜 27.11.2025 10:31:55 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4