

## TCB INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



5S와 린 매니지먼트(lean management) 방식에서 착안한 Weidmüller 폼 인서트는 작업장을 효율적이고 깔끔하게 정돈된 곳으로 만들어 드립니다. 모듈형 원칙에 따라 설계해 다양한 이점을 제공하며, 개별 요구 사항에 따라 선택하실 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

주문 번호	3155240000
유형	<a href="#">TCB INL THIRD 1</a>
GTIN (EAN)	4099987654630
수량	1 items

TCB INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	390 mm	높이 (인치)	15.3543 inch
너비	185 mm	폭 (인치)	7.2835 inch
직경	0 mm	순중량	952.76 g

기술 데이터

품목 설명	폼 인레이 범용 대, 미장착
-------	-----------------

공구 수납함

어셈블리	공구 사용
------	-------

분류

직경	0 mm
----	------

분류

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 공구



- 탈피 툴(자동 자가조정 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

### 일반 주문 데이터

유형	STRIPAX 16	버전	
주문 번호	<a href="#">9005610000</a>	공구, 탈피 및 절단 공구	
GTIN (EAN)	4008190183875		
수량	1 ST		

### Crimping tools



- 절연 및 비절연 페럴용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능

### 일반 주문 데이터

유형	PZ 16	버전	
주문 번호	<a href="#">9012600000</a>	압착 공구, 페럴용 압착 공구, 6mm², 16mm², 인덴트 압착	
GTIN (EAN)	4008190035440		
수량	1 ST		

### 절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

## TCB INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	KT 8	버전	
주문 번호	<a href="#">9002650000</a>	절단 도구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 도구	
GTIN (EAN)	4008190020163		
수량	1 ST		

### 공구




- 직경이 2.5 ~ 8mm인 라운드(차퍼) 데이터 케이블 및 동축 케이블용
- 한 번의 작업에서 1, 2 및 3 레벨 탈피

### 일반 주문 데이터

유형	CST	버전	
주문 번호	<a href="#">9030500000</a>	공구, 탈피기	
GTIN (EAN)	4008190062293		
수량	1 ST		

### 액세서리 / 교체 부품



- 직경이 2.5 ~ 8mm인 라운드(차퍼) 데이터 케이블 및 동축 케이블용
- 한 번의 작업에서 1, 2 및 3 레벨 탈피

### 일반 주문 데이터

유형	MEKA BR CST	버전	
주문 번호	<a href="#">9032010000</a>	액세서리, 절단기 카세트	
GTIN (EAN)	4008190135928		
수량	1 ST		
유형	MEKA BL CST	버전	
주문 번호	<a href="#">9032020000</a>	액세서리, 절단기 카세트	
GTIN (EAN)	4008190153236		
수량	1 ST		
유형	MEKA RT CST	버전	
주문 번호	<a href="#">9032040000</a>	액세서리, 절단기 카세트	
GTIN (EAN)	4008190004644		
수량	1 ST		