

MOPL SET BK12 S



일반 주문 데이터

버전	단자대 스트립, 장착 레일, 장착 플레이트, 하우징 크기에 맞춤: K3, KLIPPON K3
주문 번호	8000004135
유형	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	92 mm	높이 (인치)	3.622 inch
너비	155 mm	폭 (인치)	6.1024 inch
순중량	105 g		

온도

연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C
--------------	--------	--------------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0, 5VA	기본 재질	기타
--------------	----------	-------	----

일반 데이터

컬러 코드	중간 노란색	장착 레일	장착 플레이트
컬러 차트(유사)	RAL 1023		

하우징 속성

극 수	12
-----	----

표준 기능


폭발 테스트 버전	예	참조 제품	BK 12/E
-----------	---	-------	-------------------------

하우징

기본 재질	기타
-------	----


분류

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		



엑세서리

자리 연속



dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서버어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다. 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 5개 폭으로 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 카드, MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

일반 주문 데이터

유형	DEK 6 FW 1-50	버전
주문 번호	0468660001	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4008190170257	
수량	500 ST	