


## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



다양한 FieldPower® 박스용 액세서리.  
케이블 실, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.

### 일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 폴리아미드
주문 번호	<a href="#">8000042927</a>
유형	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
수량	2 items

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	27 mm	폭 (인치)	1.063 inch
순중량	2.48 g		

온도

보관 온도		작동 온도	
작동 온도 범위	-40...100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

글로벌

컬러 코드	흰색	제품 유형	디바이스 마커
유형	FP ENC SM 27/27 K W017	주문 번호	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	설명	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

일반 데이터

접착물	양면 접착 테이프	인쇄 유형	기호
인쇄 방법	MC 레이저	버전	자체 접착
너비	27 mm	UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리아미드	인쇄 색상	검정, 노란색
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Gerätemarkierer	작동 온도 범위	-40...100 °C

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

일반 데이터

기본 재질	폴리아미드	할로겐	아니요
실리콘	아니요	컬러 코드	흰색
UL 94 가연성 등급	V-2	접착물	양면 접착 테이프
인쇄 색상	검정, 노란색	조합네이션당 마커 개수	1
인쇄 방법	MC 레이저	인쇄 유형	기호
버전	자체 접착		

일반 사양

실리콘	아니요	할로겐	아니요
기본 재질	폴리아미드	컬러 코드	흰색

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

기술 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2		
<b>분류</b>			
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



보조 제품



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주시요.

일반 주문 데이터

유형	ETO SM 27/27	버전	
주문 번호	<a href="#">1805840000</a>		SwitchMark, 보호 캡, 27 x 27 mm, 투명
GTIN (EAN)	4032248273577		
수량	10 ST		