

TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장
 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성
 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라
 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

단자대 레일

인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소
 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 433 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	8000051451
유형	TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C
GTIN (EAN)	4050118737400
수량	20 items

TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	433 mm	폭 (인치)	17.0472 inch
순중량	169.25 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1 mm	표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금
기본 재질	스틸		

일반 정보

재질 두께	1 mm	표준 규격	DIN EN 60715
표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금	기본 재질	스틸
통합 고정	스크류		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는
컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

유형	GFSC M5X10 TX20 SET	버전	
주문 번호	1274150000		
GTIN (EAN)	4050118063820		
수량	1 ST		
			Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색