

그림과 유사



그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 172 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	<a href="#">8000003903</a>
유형	TS35X7.5 ST K6
GTIN (EAN)	4050118652666
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	172 mm	폭 (인치)	6.7716 inch
순중량	66.25 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1 mm	표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금
기본 재질	스틸	스탬프 크기	5.5 x 20 mm

일반 정보

재질 두께	1 mm	표준 규격	DIN EN 60715
표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금	기본 재질	스틸
스탬프 크기	5.5 x 20 mm		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

### 액세서리

#### 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">0295900000</a>	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수:	1
GTIN (EAN)	4008190133337		
수량	50 ST		