




일반 주문 데이터

버전	단자대 스트립, 장착 레일: TS 35, 하우징 크기에 맞춤: K5, KLIPPON K5
주문 번호	8000004141
유형	KL SET 15Z4 S
GTIN (EAN)	4032248975617
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-05-17T00:00:00+02:00

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	45.5 mm	깊이 (인치)	1.7913 inch
높이	61.5 mm	높이 (인치)	2.4213 inch
너비	148 mm	폭 (인치)	5.8268 inch
순중량	335 g		

온도

연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C
--------------	--------	--------------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	기본 재질	기타
--------------	-----	-------	----

일반 데이터

컬러 코드	기타	장착 레일	TS 35
컬러 차트(유사)	Not specified		

하우징 속성

극 수	15
-----	----

표준 기능

폭발 테스트 버전	예	참조 제품	ZDU 4-2/3AN
-----------	---	-------	-----------------------------



하우징

기본 재질	기타
-------	----

분류


ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

도면



엑세서리

자리 연속



dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서버어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다. 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 5개 폭으로 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 카드, MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

일반 주문 데이터

유형	DEK 6 FW 1-50	버전
주문 번호	0468660001	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4008190170257	
수량	500 ST	