

**TS35X15 ST KTB6245 HOR-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성  
 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라  
 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

단자대 레일

인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소  
 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 375 mm, 슬롯<br>미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 주문 번호      | <a href="#">8000073126</a>   |
| 유형         | TS35X15 ST KTB6245 HOR-C   |
| GTIN (EAN) | 4064675340812  |
| 수량         | 20 items   |

**TS35X15 ST KTB6245 HOR-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |              |
|-----|--------|---------|--------------|
| 깊이  | 15 mm  | 깊이 (인치) | 0.5906 inch  |
| 높이  | 35 mm  | 높이 (인치) | 1.378 inch   |
| 너비  | 375 mm | 폭 (인치)  | 14.7637 inch |
| 순중량 | 258 g  |         |              |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

|       |        |       |                   |
|-------|--------|-------|-------------------|
| 재질 두께 | 1.5 mm | 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 기본 재질 | 스틸     |       |                   |

일반 정보

|       |              |       |                   |
|-------|--------------|-------|-------------------|
| 재질 두께 | 1.5 mm       | 설치 권고 | 직접 장착             |
| 표준 규격 | DIN EN 60715 | 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 기본 재질 | 스틸           | 통합 고정 | 스크류               |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X15 ST KTB6245 HOR-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는  
컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |   |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 버전 |   |
| 주문 번호      | <a href="#">1274150000</a> |    |   |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              |    |   |
| 수량         | 1 ST                       |    |   |
|            |                            | 설명 | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색 |