

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.6에 따른 스냅인 플러그인 커넥터,
RJ45 인서트 포함

일반 주문 데이터

버전	결선 플러그, 플러그, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106의 Variant 6
주문 번호	8808380000
유형	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
수량	1 items

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 29 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	플러그	결선	EIA/TIA T568 A
컬러 코드	밝은 회색	하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
장착 유형	바닥 장착, 노출된 결선용, 벽면 장착	차폐	360도, 차폐 접점
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

일반 표준


인증 번호(DNV) TAE00003EW 커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 모듈형 플러그인 커넥터용



- 모듈형 플러그 커넥터 시스템 WE 및 DEC용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 하나의 공구로 세 가지 기능 사용

일반 주문 데이터

유형	TT 8 RS MP 8	버전	
주문 번호	9202800000	프레싱 공구, 접점용 압착 공구	
GTIN (EAN)	4032248512072		
수량	1 ST		

RJ45 crimp

최대 전선 외부 직경 1.05 mm용, IEC 60603-7-51을 따른 RJ45 크리프 플러그인 커넥터



일반 주문 데이터

유형	IE-PM-RJ45-TH	버전	
주문 번호	1963580000	RJ45 크리프 플러그, 굽힘 방지 슬리브 미채용 플러그, Cat.6A / Class	
GTIN (EAN)	4032248645688	EA (ISO/IEC 11801 2010)	
수량	100 ST		

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

대응물

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.6에 따른 스냅인 플러그인 커넥터, RJ45 인서트 포함



일반 주문 데이터

유형	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	버전
주문 번호	8829450000	장착 플랜지, 커플링 플랜지, 90° 하방, Cat.6(ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476	
수량	1 ST	
유형	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	버전
주문 번호	8829440000	장착 플랜지, 커플링 플랜지, 90° 상방, Cat.6(ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469	
수량	1 ST	
유형	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	버전
주문 번호	8808440000	장착 플랜지, RJ45 모듈 플랜지, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026	
수량	1 ST	
유형	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	버전
주문 번호	8808450000	장착 플랜지, 커플링 플랜지, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033	
수량	1 ST	