


PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



신뢰할 수 있고 안전한 산업용 통신으로 태양광 플랜트 연결.

바이드물러는 태양광 프로젝트에 대한 폭넓은 경험 및 산업용 통신을 결합하여 이 PV 통신 박스 포트폴리오를 만들었습니다. 이 포트폴리오를 위해 두 가지 서로 다른 제품군을 개발했습니다.

- “Premium” 제품군은 바이드물러의 가장 견고한 제품입니다. 백업 전원 시스템으로 지속적인 연결을 제공하도록 디자인되었습니다. 그에 따라 신뢰성과 출력을 하나의 솔루션에 제공합니다.
- 새로운 “Lite” 제품군은 “Premium” 버전과 동일한 신호 연결성을, 더 작은 버전으로 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 태양광 발전, 조립 인클로저, 통신 모듈, 230 V AC, 서지 보호 I, 배터리 구동식, 전류 모니터링, 모니터링 콤포넌트, 전압 모니터링, 제한값 모니터링, 통신 박스, RJ45 |
| 주문 번호 | 8000119118 |
| 유형 | PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW |
| GTIN (EAN) | 4099986783300 |
| 수량 | 1 items |

PV CPC120TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|------------|---------|--------------|
| 길이 | 300 mm | 길이 (인치) | 11.811 inch |
| 높이 | 747 mm | 높이 (인치) | 29.4094 inch |
| 너비 | 536 mm | 폭 (인치) | 21.1023 inch |
| 순중량 | 25342.45 g | | |

온도

주변 온도 -10 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d33ac1e5-d9b3-45a8-b552-8b15f2a45207 |

DC 스트링 모니터링

| | | | |
|---------|------------------------|---------|---|
| 공급 | 배터리 PRO ECO 72W 24V 3A | 모니터링 기능 | 산업용 PC, RJ45 포트가 있는 산업용 이더넷 관리형 스위치, RJ45 포트가 있는 산업용 이더넷 라우터, RS-485를 통한 필드 장치에서 SCADA로의 연결 |
| 전압 모니터링 | 예 | | |

DC 입력

| | | | |
|------|---|---------|---|
| 입력 수 | 4 | 도관 입구 수 | 2 |
|------|---|---------|---|

DC 전기 속성

| | | | |
|-------|----------|------------------------------|------------------------------------|
| 정격 전압 | 230 V | 서지 보호 AC 측 | PU I 1+1 LCF 280V/12,5kA, 보조 접점 없음 |
| 접지 | VPU에서 직접 | 서지 보호 WIA RS485 측 (스트링 모니터링) | 아니오 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 | | |

PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

