

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

일반 주문 데이터

버전	DMS 3, 전기 작동 토크 스크류드라이버
주문 번호	9007440000
유형	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
수량	1 items

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	127 mm	높이 (인치)	5 inch
너비	239 mm	폭 (인치)	9.4094 inch
길이	78 mm	길이 (인치)	3.0709 inch
직경	35 mm	순중량	411.23 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

기술 데이터

품목 설명	전기 작동 토크 스크류드라이버 1/4" 드라이브 포함
-------	-------------------------------------

스크류 공구

토크 설정, 최대	2.5 Nm	토크 설정, 최소	0.3 Nm
-----------	--------	-----------	--------

전기 스크류드라이버

완속 속도	200 u. 400 min ⁻¹	무게	400 g
공칭 전압	2.4 V	비트 홀더	1/4" DIN 3126 형식 E6.3
토크 설정, 최대	2.5 Nm	토크 설정, 최소	0.3 Nm
충전식 배터리	Ni-Mh 셀	충전식 배터리 무게	122 g
배터리 전압	2.4 V		

분류

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

사용 예



DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 0,5X3,0X70	버전
주문 번호	9024000000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852634	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 0,6X3,5X70	버전
주문 번호	9024020000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852627	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 0,8X4,0X70	버전
주문 번호	9024030000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852658	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 1,0X5,5X70	버전
주문 번호	9024040000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852665	
수량	5 ST	

E6.3 비트 - Phillips / recess

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
십자 비트는 Phillips-Recessed 타입 PH/DIN 5260. 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 PH1X70	버전
주문 번호	9024080000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870744	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 PH2X70	버전
주문 번호	9024090000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870720	
수량	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

E6.3 비트 - Pozidriv / Supadriv

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
 십자 비트 Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" 드라이브, E 6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 PZ1X70	버전	
주문 번호	9024100000	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4008190870713		
수량	5 ST		
유형	BIT E6,3 PZ2X70	버전	
주문 번호	9024110000	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4008190870706		
수량	5 ST		

BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
 일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	버전	
주문 번호	9025590000	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4008190151935		
수량	10 ST		
유형	BIT E6,3 0,4X2,5X70	버전	
주문 번호	9202750000	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4032248504725		
수량	5 ST		
유형	BIT E6,3 1,2X6,5X70	버전	
주문 번호	9202740000	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4032248504718		
수량	5 ST		

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

DMS 3



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

일반 주문 데이터

유형	AKKU DMS 3	버전	
주문 번호	9007450000	버전	DMS 3, 배터리
GTIN (EAN)	4008190450106		
수량	1 ST		
유형	LG DMS PRO/ DMS 3	버전	
주문 번호	9007460000	버전	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970		
수량	1 ST		

비트 분류, E6.3

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)



일반 주문 데이터

유형	BIT-BOX WI DMS 3	버전	
주문 번호	9024970000	버전	액세서리, 조립 공구
GTIN (EAN)	4032248068067		
수량	1 ST		