

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

일반 주문 데이터

버전	DMS 3, 전기 작동 토크 스크류드라이버
주문 번호	9007470000
유형	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
수량	1 items

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	205 mm	깊이 (인치)	8.0709 inch
높이	205 mm	높이 (인치)	8.0709 inch
너비	325 mm	폭 (인치)	12.7952 inch
길이	78 mm	길이 (인치)	3.0709 inch
순중량	1770 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

기술 데이터

품목 설명	무선 토크 스크류드라이버 세트, 충전용 배터리, 충전기, 비트, 플라스틱 케이스 포함
-------	----------------------------------------------------------

스크류 공구

토크 설정, 최대	15 Nm	토크 설정, 최소	15 Nm
-----------	-------	-----------	-------

전기 스크류드라이버

완속 속도	200 u. 400 min-1	무게	2004 g
공칭 전압	2.4 V	비트 홀더	1/4" DIN 3126 형식 E6.3
토크 설정, 최대	15 Nm	토크 설정, 최소	15 Nm
충전식 배터리	Ni-Mh 셀	충전식 배터리 무게	122 g
배터리 전압	2.4 V		

분류

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90
ECLASS 13.0	21-05-08-90	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

사용 예



DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6.3 0,5X3,0X70	버전
주문 번호	9024000000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852634	
수량	5 ST	
유형	BIT E6.3 0,6X3,5X70	버전
주문 번호	9024020000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852627	
수량	5 ST	
유형	BIT E6.3 0,8X4,0X70	버전
주문 번호	9024030000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852658	
수량	5 ST	
유형	BIT E6.3 1,0X5,5X70	버전
주문 번호	9024040000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852665	
수량	5 ST	

E6.3 비트 - Phillips / recess

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
십자 비트는 Phillips-Recessed 타입 PH/DIN 5260. 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6.3 PH1X70	버전
주문 번호	9024080000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870744	
수량	5 ST	
유형	BIT E6.3 PH2X70	버전
주문 번호	9024090000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870720	
수량	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

E6.3 비트 - Pozidriv / Supadriv



1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
십자 비트 Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" 드라이브, E 6.3 DIN 3126

일반 주문 데이터

유형	BIT E6.3 PZ1X70	버전
주문 번호	902410000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870713	
수량	5 ST	
유형	BIT E6.3 PZ2X70	버전
주문 번호	902411000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870706	
수량	5 ST	

BE6.3 비트 - 일자



1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126

일반 주문 데이터

유형	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	버전
주문 번호	902559000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190151935	
수량	10 ST	
유형	BIT E6.3 0,4X2,5X70	버전
주문 번호	920275000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4032248504725	
수량	5 ST	
유형	BIT E6.3 1,2X6,5X70	버전
주문 번호	920274000	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4032248504718	
수량	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

DMS 3



바이드뮬러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

일반 주문 데이터

유형	AKKU DMS 3	버전
주문 번호	9007450000	DMS 3, 배터리
GTIN (EAN)	4008190450106	
수량	1 ST	
유형	LG DMS PRO/ DMS 3	버전
주문 번호	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
수량	1 ST	

비트 분류, E6.3

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)



일반 주문 데이터

유형	BIT-BOX WI DMS 3	버전
주문 번호	9024970000	액세서리, 조립 공구
GTIN (EAN)	4032248068067	
수량	1 ST	