

## IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

장착 레일 아울렛, IEC 61754-2에 따른 ST 정션 설계

## 일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, 광섬유, ST-ST 커플러, IP20
주문 번호	<a href="#">8808340000</a>
유형	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
수량	1 items

## IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

순중량 28 g

## 온도

보관 온도 작동 온도 -25 °C...70 °C  
설치 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 일반 데이터

품목 설명	ST-ST 커플러	컬러 코드	밝은 회색
하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0	장착 유형	TS 35
보호 등급	IP20	플러그 주기	750
구성	라벨링을 위한 점검창 DIN 43880에 따른 1 TE 피치 크기. insta-호환	삽입 손실	<0.15 dB
결선 1	ST	결선 2	ST

## 일반 표준

커넥터 표준 IEC 61754-2


## 분류

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 도면



## IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 아울렛 마커



바이드뮬러의 단자대 레일 아울렛 판넬 라벨링용 마커

이점:

- 흰색
- 검은색
- 라벨링 시트 위

## 일반 주문 데이터

유형	IE-DM	버전
주문 번호	<a href="#">8813500000</a>	
GTIN (EAN)	4032248513345	
수량	50 ST	