



- 각 전선의 길이에 맞게 자동 절단하는 용도
- 정밀한 서보 DC 드라이브 사용에 따른 높은 반복작업의 정확성
- IBM 호환 PC를 통해 자동 컷터를 제어하기 위한 인터페이스

### 일반 주문 데이터

버전	Cutting machine
주문 번호	<a href="#">9023100000</a>
유형	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-01-06T00:00:00+01:00
대체용 제품	<a href="#">CUTFIX PRO</a>

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	360 mm	길이 (인치)	14.1732 inch
높이	470 mm	높이 (인치)	18.5039 inch
너비	385 mm	폭 (인치)	15.1575 inch
순중량	20289 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

자동 절단

결선된 부하	0.12 kW	길이 보정	부품에 맞게 mm 단위 슬립 보정을 프로그래밍할 수 있습니다.
양 사전 선택, 최대 보관	조절식 부품 수량 코드 최대 200개의 절단 지시	드라이브	전기
공급 속도, 최대	1.5 m/s	키보드	입력 및 기능 키패드
길이 사전 선택, 최대 인터페이스	999999 mm USB 1.1	표시기 디스플레이	LCD 디스플레이
구경(최대 직경)	8 mm 외경	길이 사전 선택, 최소 소프트웨어	1 mm IBM 호환 PC와의 데이터 교환용
연질/경질 개별 컨덕터	최대 10 mm <sup>2</sup> / 최대 2.5 mm <sup>2</sup>	전기 결선	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		


CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 각 전선의 길이에 맞게 자동 절단하는 용도
- 정밀한 서보 DC 드라이브 사용에 따른 높은 반복작업의 정확성
- IBM 호환 PC를 통해 자동 컷터를 제어하기 위한 인터페이스

일반 주문 데이터

유형	ATR CTF	버전
주문 번호	<a href="#">1428560000</a>	액세서리, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118232899	
수량	1 ST	
유형	ATM CTF	버전
주문 번호	<a href="#">1428570000</a>	자동머신, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118232790	
수량	1 ST	
유형	AIMESA V CUTFIX	버전
주문 번호	<a href="#">9054740000</a>	액세서리, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248104512	
수량	1 ST	
유형	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	버전
주문 번호	<a href="#">9054750000</a>	자동머신, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248104529	
수량	1 ST	
유형	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOTC	버전
주문 번호	<a href="#">9054760000</a>	자동머신, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248104536	
수량	1 ST	