

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



절연 페럴이 들어 있는 박스:

- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	전선 페럴 모음, 박스, 컬러 코드: Weidmüller
주문 번호	9025920000
유형	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008190101442
수량	1 items
패키징	박스

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
직경	92 mm	순중량	69.52 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 페럴

와이어 종단 페럴

컬러 코드 Weidmüller

분류

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장




- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H4,0/18D GR	버전	
주문 번호	9019190000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색	
GTIN (EAN)	4008190141349		
수량	500 ST		

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6,0/20 SW	버전	
주문 번호	0533500000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 검정	
GTIN (EAN)	4008190183905		
수량	100 ST		

컨덕터 공칭 단면적 10mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H10,0/22 EB	버전	
주문 번호	0534200000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 아이보리	
GTIN (EAN)	4008190033460		
수량	100 ST		

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

컨덕터 공칭 단면적 16mm²



16 mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H16,0/22 GN	버전	
주문 번호	0565900000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 녹색	
GTIN (EAN)	4008190022181		
수량	100 ST		