

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------|
| 버전 | Automatic stripper and crimper |
| 주문 번호 | 9028530000 |
| 유형 | CRIMPFIX L |
| GTIN (EAN) | 4008 190942670 |
| 수량 | 1 items |

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|--------------|
| 길이 | 330 mm | 길이 (인치) | 12.9921 inch |
| 높이 | 460 mm | 높이 (인치) | 18.1102 inch |
| 너비 | 390 mm | 폭 (인치) | 15.3543 inch |
| 순중량 | 34000 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7c1 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| 탈피 범위 | 0.5 - 2.5 mm ² (~AWG 20-14) | 드라이브 | 전자유압식 |
| 펄스 시간 | 약 1 s | 와이어 종단 페룰 단면적, 최대 | 2.5 mm ² |
| 와이어 종단 페룰 단면적, 최소 | 0.5 mm ² | 압착 길이 | 8 mm |
| 소모품 | 개별 케이블 러그, 플라스틱 칼러 채움 | 와이어 종단 페룰의 길이 | 14 mm |
| 압축 공기 결선 | 5 - 5.5 bar | 전기 결선 | 100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA |

중요 참고 사항

| | |
|-------|---|
| 제품 정보 | 기존 버전 9022650000 - SOT 1: 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 시리얼 번호 CF L 1789와 CF LS 1475까지 9022660000 - SOT 2: 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 시리얼 번호 CF L 1789와 CF LS 1475까지 새 버전 1440540000 - SOT 1: 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 시리얼 번호 CFF L 1790와 CF LS 1476까지 1440550000 - SOT 2: 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 시리얼 번호 CFF L 1790와 CF LS 1476까지 |
|-------|---|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형 | AIMESA CF U/L/LS SK TIN | 버전 |
| 주문 번호 | 1283530000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118073676 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIMESA CF U/LS TIN | 버전 |
| 주문 번호 | 1132150000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4032248920082 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | CRWZG CF L V2/V3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1424320000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118240139 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | EXZ-SET CF L/LS V3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1484880000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118293883 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | FESA CF L/LS V1 | 버전 |
| 주문 번호 | 1454780000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118260809 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | FESA CF L/LS V2 | 버전 |
| 주문 번호 | 1454790000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118260779 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | MAGNETSCHALTER CF L/LS | 버전 |
| 주문 번호 | 1523240000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118328950 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | SCHRSA CF L/LS V1 | 버전 |
| 주문 번호 | 1454740000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118260670 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | SCHRSA CF L/LS V2 | 버전 |
| 주문 번호 | 1454750000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118260588 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | SCHWINGF.-OBERT./ CFL | 버전 |
| 주문 번호 | 9022660000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4032248178940 | |
| 수량 | 1 ST | |

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형 | SCHWINGF.-OBERT.CF L | 버전 |
| 주문 번호 | 9022650000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4032248178926 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | SOT 1 CF L/LS V3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1440540000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118247602 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | SOT 2 CF L/LS V4 | 버전 |
| 주문 번호 | 1440550000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118247619 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | WTE CF L/LS V2/V3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1424470000 | 자동머신, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4050118240276 | |
| 수량 | 1 ST | |