

## CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 압착 세트

## 일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음, 압착 공구: PZ 4, 탈피 공구: STRIPAX, 압착 범위, 최소: 0.5, 컬러 코드: DIN
주문 번호	<a href="#">9028630000</a>
유형	CRIMP-SET PZ 4 D
GTIN (EAN)	4032248392636
수량	1 items
파키징	플라스틱 상자

## CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	261 mm	깊이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
순중량	1752 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 기술 데이터

품목 설명	세트에는 최대 4 mm <sup>2</sup> 용 크림프 공구, 탈피 공구 및 DIN 컬러 코드의 와이어 종단 폐를 포함
-------	--

## 분류

압착 범위, 최대	4 mm <sup>2</sup>	압착 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
패키징	플라스틱 상자	탈피 공구	STRIPAX
압착 공구	PZ 4	컬러 코드	DIN
AEH 수	3000 pcs.		

## 분류

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 공구



- 탈피 둘(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지 등 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

## 일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전
주문 번호	<a href="#">9005000000</a>	공구, 탈피 및 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190072506	
수량	1 ST	

## Crimping tools



절연 및 비절연 폐릴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

## 일반 주문 데이터

유형	PZ 4	버전
주문 번호	<a href="#">9012500000</a>	압착 공구, 폐릴용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4008190090920	
수량	1 ST	

## 폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

## CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	H0,5/14D W	버전
주문 번호	<a href="#">9019010000</a>	와이어 종단 페루, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190120931	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D GR	버전
주문 번호	<a href="#">9019040000</a>	와이어 종단 페루, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190099077	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14D R	버전
주문 번호	<a href="#">9019080000</a>	와이어 종단 페루, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190090623	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14D SW	버전
주문 번호	<a href="#">9019120000</a>	와이어 종단 페루, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190153793	
수량	500 ST	
유형	H2,5/15D BL	버전
주문 번호	<a href="#">9019160000</a>	와이어 종단 페루, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190028732	
수량	500 ST	
유형	H4,0/18D GR	버전
주문 번호	<a href="#">9019190000</a>	와이어 종단 페루, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190141349	
수량	500 ST	

## 케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

## 일반 주문 데이터

유형	KOFFER PSC4-01	버전
주문 번호	<a href="#">9028860000</a>	공구, 세트 박스
GTIN (EAN)	4032248304608	
수량	1 ST	

## CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리



## 일반 주문 데이터

유형	EINSATZ A8-1 CL55	버전
주문 번호	<a href="#">9028460000</a>	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248310029	
수량	100 ST	
유형	EINSATZ A7-1 CL55	버전
주문 번호	<a href="#">9028450000</a>	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248310012	
수량	1 ST	