



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### 압착 세트

#### 일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음 , 압착 공구: STRIPAX-Plus, 탈피 공구: STRIPAX-Plus, 압착 범위, 최소: 0.5, 컬러 코드: DIN
주문 번호	<u>9028780000</u>
유형	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

#### 치수 및 중량

깊이	261 mm	깊이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	 폭 (인치)	13.3071 inch
 순중량	1100 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028	

#### 기술 데이터

품목 설명	세트에는 DIN 컬러 코드의 바이드뮬러 페룰	
	스트립과 최대 2.5 mm²용	
	크림핑/탈피 공구 포함	

#### 분류

압착 범위, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	압착 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
패키징	플라스틱 상자	 탈피 공구	STRIPAX-Plus
압착 공구	STRIPAX-Plus	 컬러 코드	DIN
AEH 수	2500 pcs.		

#### 분류

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

카탈로그 상태 / 도면 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 와이어 종단 페룰 스트립



- 연결된 와이어 종단 페룰 스트립(50 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

#### 일반 주문 데이터

유형	H0,5/14D W BD	버전
주문 번호	9004280000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190162627	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D GR BD	버전
주문 번호	9004300000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190154837	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14D R BD	버전
주문 번호	9004330000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190047498	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14D SW BD	버전
주문 번호	9004350000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190005474	
수량	500 ST	
유형	H2,5/14D BL BD	버전
주문 번호	9004360000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190083397	
수량	500 ST	

#### Stripax plus



절단, 탈피 및 연결된 페럴 스트립용 압착공구

- 절단
- 탈피
- 압착
- 페럴 자동 공급
- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 작업 효율성: 공구 하나로 케이블 작업을 할 수 있기 때문에 작업 시간을 크게 줄일 수 있음

#### 일반 주문 데이터

유형	STRIPAX PLUS 2.5	버전
주문 번호	9020000000	절단, 탈피 및 압착 공구, 페룰용 압착 공구, 0.5mm², 2.5mm², 사다리꼴
GTIN (EAN)	4008190067267	압착
수량	1 ST	

작성 날짜 27.11.2025 11:58:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

### 일반 주문 데이터

유형 KOFFER PSC4-01 주문 번호 <u>9028860000</u> GTIN (EAN) 4032248304608

수량 1 ST

버전

공구, 세트 박스