

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### 압착 세트

#### 일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음 , 압착 공구: STRIPAX-Plus, 탈피 공구: STRIPAX-Plus, 압착 범위, 최소: 0.5, 컬러 코드: 기타
주문 번호	<a href="#">9028790000</a>
유형	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
수량	1 items

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	261 mm	길이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
순중량	1101.61 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

분류

압착 범위, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	압착 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
탈피 공구	STRIPAX-Plus	압착 공구	STRIPAX-Plus
컬러 코드	Miscellaneous	AEH 수	2500 pcs.

분류

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

와이어 종단 페룰 스트립



- 연결된 와이어 종단 페룰 스트립(50 pcs.)
- 바이드뮐러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14D W BD	버전
주문 번호	<a href="#">9004280000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190162627	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14T HBL BD	버전
주문 번호	<a href="#">9004310000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190179298	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14D R BD	버전
주문 번호	<a href="#">9004330000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190047498	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14D SW BD	버전
주문 번호	<a href="#">9004350000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190005474	
수량	500 ST	
유형	H2,5/14T GR BD	버전
주문 번호	<a href="#">9004370000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190052508	
수량	500 ST	

Stripax plus



절단, 탈피 및 연결된 페룰 스트립용 압착공구

- 절단
- 탈피
- 압착
- 페룰 자동 공급
- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 작업 효율성: 공구 하나로 케이블 작업을 할 수 있기 때문에 작업 시간을 크게 줄일 수 있음

일반 주문 데이터

유형	STRIPAX PLUS 2.5	버전
주문 번호	<a href="#">9020000000</a>	절단, 탈피 및 압착 공구, 페룰용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 사다리꼴
GTIN (EAN)	4008190067267	압착
수량	1 ST	

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

### 일반 주문 데이터

유형	KOFFER PSC4-01	버전	
주문 번호	<a href="#">9028860000</a>	공구, 세트 박스	
GTIN (EAN)	4032248304608		
수량	1 ST		