



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## 압착 세트

#### 일반 주문 데이터

	압착 공구 모음 , 압착 공구: PZ 50, 탈피 공구: AM 25, 압착 범위, 최소: 25, 컬러 코드: Weidmüller
주문 번호	<u>9028850000</u>
유형	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	4032248384051
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

치	수	민	주	리
~	_	*	0	$\boldsymbol{\circ}$

깊이	261 mm	깊이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	 높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
 순중량	1759.55 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028	

## 기술 데이터

품목 설명	세트에는 최대 50 mm²용 크림프 공구, 탈피 공구 및 기타 컬러 코드의 와이어
	종단 페룰 포함

## 분류

압착 범위, 최대	50 mm²	압착 범위, 최소	25 mm <sup>2</sup>
패키징	플라스틱 상자	 탈피 공구	AM 25
압착 공구	PZ 50	 컬러 코드	Weidmüller
AEH 수	200 pcs.		

## 분류

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 공구



PVC 케이블용 탈피기

#### 일반 주문 데이터

유형 AM 25 주문 번호 <u>9001540000</u> GTIN (EAN) 4008190138271

<u>540000</u> 공구, 탈피기

버전

수량 1 ST

#### **Crimping tools**



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

#### 일반 주문 데이터

유형 PZ 50 버전

주문 번호 <u>9006450000</u>

GTIN (EAN) 4008190095796

수량 1 ST

압착 공구, 페룰용 압착 공구, 25mm², 50mm², 인덴트 압착

### 컨덕터 공칭 단면적 35mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

#### 일반 주문 데이터

유형 H35,0/30D 16 R 버전

주문 번호 <u>9019310000</u> 와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 16 mm, 빨간색

GTIN (EAN) 4008190102234

수량 50 ST

작성 날짜 29.11.2025 05:58:27 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 3



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 컨덕터 공칭 단면적 50mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

#### 일반 주문 데이터

유형 H50,0/36D BL 주문 번호 <u>9019340000</u>

4008190067632

수량 50 ST

GTIN (EAN)

버전 와이어 종단 페룰, 표준, 26 mm, 20 mm, 파란색

#### 컨덕터 공칭 단면적 25mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## 일반 주문 데이터

유형 H25,0/30T SW 버전 주문 번호 9021190000 와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 검정 GTIN (EAN) 4008190115166 수량 50 ST 유형 H25,0/36T SW 주문 번호 9021200000 와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 검정 GTIN (EAN) 4008190055400 수량 50 ST

카탈로그 상태 / 도면 4