

CRIMP-SET PZ 50



압착 세트

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음, 압착 공구: PZ 50, 탈피 공구: AM 25, 압착 범위, 최소: 25, 컬러 코드: Weidmüller
주문 번호	9028850000
유형	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	4032248384051
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	261 mm	길이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
순중량	1759.55 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

기술 데이터

품목 설명	세트에는 최대 50 mm ² 용 크리프 공구, 탈피 공구 및 기타 컬러 코드의 와이어 종단 페를 포함
-------	---

분류

압착 범위, 최대	50 mm ²	압착 범위, 최소	25 mm ²
패키징	플라스틱 상자	탈피 공구	AM 25
압착 공구	PZ 50	컬러 코드	Weidmüller
AEH 수	200 pcs.		

분류

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



PVC 케이블용 탈피기

일반 주문 데이터

유형	AM 25	버전	
주문 번호	9001540000	공구, 탈피기	
GTIN (EAN)	4008190138271		
수량	1 ST		

Crimping tools




절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	PZ 50	버전	
주문 번호	9006450000	압착 공구, 페럴용 압착 공구, 25mm ² , 50mm ² , 인덴트 압착	
GTIN (EAN)	4008190095796		
수량	1 ST		

컨덕터 공칭 단면적 35mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H35.0/30D 16 R	버전	
주문 번호	9019310000	와이어 중단 페룰, 표준, 19 mm, 16 mm, 빨간색	
GTIN (EAN)	4008190102234		
수량	50 ST		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

컨덕터 공칭 단면적 50mm²




- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H50,0/36D BL	버전	
주문 번호	9019340000	와이어 종단 페룰, 표준, 26 mm, 20 mm, 파란색	
GTIN (EAN)	4008190067632		
수량	50 ST		

컨덕터 공칭 단면적 25mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H25,0/30T SW	버전	
주문 번호	9021190000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 검정	
GTIN (EAN)	4008190115166		
수량	50 ST		
유형	H25,0/36T SW	버전	
주문 번호	9021200000	와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 검정	
GTIN (EAN)	4008190055400		
수량	50 ST		