



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	DMS 3, 전기 작동 토크 스크류드라이버
주문 번호	<a href="#">9007470000</a>
유형	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	205 mm	길이 (인치)	8.0709 inch
높이	205 mm	높이 (인치)	8.0709 inch
너비	325 mm	폭 (인치)	12.7952 inch
길이	78 mm	길이 (인치)	3.0709 inch
순중량	1770 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

기술 데이터

품목 설명	무선 토크 스크류드라이버 세트, 충전용 배터리, 충전기, 비트, 플라스틱 케이스 포함
-------	---

스크류 공구

토크 설정, 최대	15 Nm	토크 설정, 최소	15 Nm
-----------	-------	-----------	-------

전기 스크류드라이버

완속 속도	200 u. 400 min-1	무게	2004 g
공칭 전압	2.4 V	비트 홀더	1/4" DIN 3126 형식 E6.3
토크 설정, 최대	15 Nm	토크 설정, 최소	15 Nm
충전식 배터리	Ni-Mh 셀	충전식 배터리 무게	122 g
배터리 전압	2.4 V		

분류

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

도면

사용 예



DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 0,5X3,0X70	버전
주문 번호	<a href="#">9024000000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852634	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 0,6X3,5X70	버전
주문 번호	<a href="#">9024020000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852627	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 0,8X4,0X70	버전
주문 번호	<a href="#">9024030000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852658	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 1,0X5,5X70	버전
주문 번호	<a href="#">9024040000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190852665	
수량	5 ST	

E6.3 비트 - Phillips / recess

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
십자 비트는 Phillips-Recessed 타입 PH/DIN 5260. 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 PH1X70	버전
주문 번호	<a href="#">9024080000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870744	
수량	5 ST	
유형	BIT E6,3 PH2X70	버전
주문 번호	<a href="#">9024090000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트
GTIN (EAN)	4008190870720	
수량	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

E6.3 비트 - Pozidriv / Supadriv

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
십자 비트 Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" 드라이브, E 6.3  
DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 PZ1X70	버전	
주문 번호	<a href="#">9024100000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4008190870713		
수량	5 ST		
유형	BIT E6,3 PZ2X70	버전	
주문 번호	<a href="#">9024110000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4008190870706		
수량	5 ST		

BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

유형	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	버전	
주문 번호	<a href="#">9025590000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4008190151935		
수량	10 ST		
유형	BIT E6,3 0,4X2,5X70	버전	
주문 번호	<a href="#">9202750000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4032248504725		
수량	5 ST		
유형	BIT E6,3 1,2X6,5X70	버전	
주문 번호	<a href="#">9202740000</a>	액세서리, 스크류드라이버 인서트	
GTIN (EAN)	4032248504718		
수량	5 ST		

DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DMS 3



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

일반 주문 데이터

유형	AKKU DMS 3	버전	
주문 번호	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, 배터리	
GTIN (EAN)	4008190450106		
수량	1 ST		
유형	LG DMS PRO/ DMS 3	버전	
주문 번호	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC	
GTIN (EAN)	4008190404970		
수량	1 ST		

비트 분류, E6.3

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)



일반 주문 데이터

유형	BIT-BOX WI DMS 3	버전	
주문 번호	<a href="#">9024970000</a>	액세서리, 조립 공구	
GTIN (EAN)	4032248068067		
수량	1 ST		