



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | DMS 3, 전기 작동 토크 스크류드라이버    |
| 주문 번호      | <a href="#">9007480000</a> |
| 유형         | DMS 3 SET 2                |
| GTIN (EAN) | 4008190405298              |
| 수량         | 1 items                    |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|     |           |         |              |
|-----|-----------|---------|--------------|
| 길이  | 205 mm    | 길이 (인치) | 8.0709 inch  |
| 높이  | 205 mm    | 높이 (인치) | 8.0709 inch  |
| 너비  | 325 mm    | 폭 (인치)  | 12.7952 inch |
| 길이  | 78 mm     | 길이 (인치) | 3.0709 inch  |
| 순중량 | 1695.76 g |         |              |

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7cl                          |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

기술 데이터

|       |  |
|-------|--|
| 품목 설명 | 무선 토크 스크류드라이버 세트, 세트 1과 같지만 충전용 배터리 추가 |
|-------|--|

스크류 공구

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 토크 설정, 최대 | 15 Nm | 토크 설정, 최소 | 15 Nm |
|-----------|-------|-----------|-------|

전기 스크류드라이버

|           |                              |            |                       |
|-----------|------------------------------|------------|-----------------------|
| 완속 속도     | 200 u. 400 min <sup>-1</sup> | 무게         | 2004 g                |
| 공칭 전압     | 2.4 V                        | 비트 홀더      | 1/4" DIN 3126 형식 E6.3 |
| 토크 설정, 최대 | 15 Nm                        | 토크 설정, 최소  | 15 Nm                 |
| 충전식 배터리   | Ni-Mh 셀                      | 충전식 배터리 무게 | 122 g                 |
| 배터리 전압    | 2.4 V                        |            |                       |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001395    | ETIM 9.0    | EC001395    |
| ETIM 10.0   | EC001395    | ECLASS 14.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-05-08-90 |             |             |

도면

사용 예



BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 유형         | BIT E6,3 0,5X3,0X70        | 버전                |
| 주문 번호      | <a href="#">9024000000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |
| GTIN (EAN) | 4008190852634              |                   |
| 수량         | 5 ST                       |                   |
| 유형         | BIT E6,3 0,6X3,5X70        | 버전                |
| 주문 번호      | <a href="#">9024020000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |
| GTIN (EAN) | 4008190852627              |                   |
| 수량         | 5 ST                       |                   |
| 유형         | BIT E6,3 0,8X4,0X70        | 버전                |
| 주문 번호      | <a href="#">9024030000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |
| GTIN (EAN) | 4008190852658              |                   |
| 수량         | 5 ST                       |                   |
| 유형         | BIT E6,3 1,0X5,5X70        | 버전                |
| 주문 번호      | <a href="#">9024040000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |
| GTIN (EAN) | 4008190852665              |                   |
| 수량         | 5 ST                       |                   |

E6.3 비트 - Phillips / recess

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
십자 비트는 Phillips-Recessed 타입 PH/DIN 5260. 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 유형         | BIT E6,3 PH1X70            | 버전                |
| 주문 번호      | <a href="#">9024080000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |
| GTIN (EAN) | 4008190870744              |                   |
| 수량         | 5 ST                       |                   |
| 유형         | BIT E6,3 PH2X70            | 버전                |
| 주문 번호      | <a href="#">9024090000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |
| GTIN (EAN) | 4008190870720              |                   |
| 수량         | 5 ST                       |                   |

액세서리

E6.3 비트 - Pozidriv / Supadriv

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
십자 비트 Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" 드라이브, E 6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

|            |                            |                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형         | BIT E6,3 PZ1X70            | 버전                |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9024100000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190870713              |                   |  |
| 수량         | 5 ST                       |                   |  |

|            |                            |                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형         | BIT E6,3 PZ2X70            | 버전                |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9024110000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190870706              |                   |  |
| 수량         | 5 ST                       |                   |  |

BE6.3 비트 - 일자

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)  
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126



일반 주문 데이터

|            |                            |                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형         | BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39      | 버전                |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9025590000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190151935              |                   |  |
| 수량         | 10 ST                      |                   |  |

|            |                            |                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형         | BIT E6,3 0,4X2,5X70        | 버전                |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9202750000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248504725              |                   |  |
| 수량         | 5 ST                       |                   |  |

|            |                            |                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형         | BIT E6,3 1,2X6,5X70        | 버전                |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9202740000</a> | 액세서리, 스크류드라이버 인서트 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248504718              |                   |  |
| 수량         | 5 ST                       |                   |  |

DMS 3 SET 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DMS 3



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | AKKU DMS 3                 | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9007450000</a> | DMS 3, 배터리  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190450106              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |
| 유형         | LG DMS PRO/ DMS 3          | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9007460000</a> | DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC |  |
| GTIN (EAN) | 4008190404970              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |

비트 분류, E6.3

1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)



일반 주문 데이터

|            |                            |             |  |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 유형         | BIT-BOX WI DMS 3           | 버전          |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9024970000</a> | 액세서리, 조립 공구 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248068067              |             |  |
| 수량         | 1 ST                       |             |  |