

HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



POF(Polymer Optical Fiber)의 광섬유 접점(단자) 처리용  
압착 및 탈피공구

일반 주문 데이터

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 버전         | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 육각형 압착, 원형 압착 |
| 주문 번호      | <a href="#">9011360000</a>      |
| 유형         | HTX LWL                         |
| GTIN (EAN) | 4008190151249                   |
| 수량         | 1 items                         |

## HTX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

|     |          |        |            |
|-----|----------|--------|------------|
| 너비  | 200 mm   | 폭 (인치) | 7.874 inch |
| 순중량 | 415.08 g |        |            |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음                            |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

### 기술 데이터

|       |                           |    |                    |
|-------|---------------------------|----|--------------------|
| 품목 설명 | 코어 직경 1mm의 광섬유 케이블용 압착 공구 | 버전 | 기계식, 교체 가능 인서트 미포함 |
|-------|---------------------------|----|--------------------|

### 공구 데이터 압착

|                 |               |                 |         |
|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| 육각 스패너 폭(A 2)   | 4.85 mm       | 육각 AF(A)        | 3.15 mm |
| 압착 스테이션, 폭(B 2) | 6 mm          | 압착 스테이션, 폭(B 1) | 6 mm    |
| 압착 유형/프로파일      | 육각형 압착, 원형 압착 |                 |         |

### 접점 설명

|        |         |
|--------|---------|
| 접점의 유형 | 광섬유 커넥터 |
|--------|---------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

