

## KT 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



기계적 라쳇 버전의 절단공구. 구리 및 알루미늄 전선의 비압착(Pinch-free)식 절단에 적합. 최적의 지레 장치와 꼼꼼하게 엔지니어링된 캠 메커니즘을 통해 손쉽게 작업.

## 일반 주문 데이터

버전	절단 공구, 원형 케이블 절단기
주문 번호	<a href="#">9202040000</a>
유형	KT 45 R
GTIN (EAN)	4032248482160
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2024-10-28T00:00:00+01:00
대체용 제품	<a href="#">KT 40</a>

## KT 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	40 mm	깊이 (인치)	1.5748 inch
높이	85 mm	높이 (인치)	3.3464 inch
너비	290 mm	폭 (인치)	11.4173 inch
순중량	737.9 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 기술 데이터

품목 설명	최대 45 mm 외경용 프론트 케이블 절단기	버전	원핸드 기계식
-------	--------------------------	----	---------

## 절단 공구

동축 케이블	3 x 70 SM	동축 케이블 - 경질, 최대(AWG)	600 kcmil
동축 케이블 - 연질, 최대(AWG)	800 kcmil	동축 케이블 - 연질, 최대(kcmil)	800 kcmil
동축 케이블 - 연질, 최대	400 mm <sup>2</sup>	동축 케이블 - 꼬임, 최대(kcmil)	600 kcmil
동축 케이블 - 꼬임, 최대	300 mm <sup>2</sup>	동축 케이블, 최대 직경	45 mm
데이터 / 전호 / 제어 케이블, 최대 Ø	45 mm	알루미늄 케이블	4 x 70 SE
꼬임 알루미늄 케이블, 최대(kcmil)	800 kcmil	꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경	45 mm		

## 분류

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

**KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**사용 예**

-  Cu + Al: max. 55 mm
-  Cu: max. 500 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 500 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 500 mm<sup>2</sup>



## KT 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## KT 45 R



기계적 라쳇 버전의 절단공구. 구리 및 알루미늄 전선의 비압착(Pinch-free)식 절단에 적합. 최적의 지레 장치와 꼼꼼하게 엔지니어링된 캠 메커니즘을 통해 손쉽게 작업.

## 일반 주문 데이터

유형	ERME KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">9204270000</a>	교체 부품
GTIN (EAN)	4032248640973	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 2 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316020000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788057	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 3 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316030000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788064	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 4 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316040000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788071	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 5 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316050000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788088	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 6 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316060000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788095	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 8 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316080000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788118	
수량	1 ST	
유형	ERME KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">9204270000</a>	교체 부품
GTIN (EAN)	4032248640973	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 2 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316020000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788057	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 3 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316030000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788064	
수량	1 ST	

## KT 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	ERTE BAGR 4 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316040000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788071	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 5 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316050000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788088	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 6 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316060000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788095	
수량	1 ST	
유형	ERTE BAGR 8 KT 45 R	버전
주문 번호	<a href="#">4316080000</a>	절단 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248788118	
수량	1 ST	