

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 페럴용 압착 공구, 6mm ² , 16mm ² , 인덴트 압착
주문 번호	9013600000
유형	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
수량	1 items

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	674.78 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	------	----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대	16 mm ²	와이어 종단 폐를 단면적, 최소	6 mm ²
압착 유형/프로파일	인덴트 압착		

접점 설명

접점의 유형	트윈 페럴	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 6
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 10	압착 범위, 최대	16 mm ²
압착 범위, 최소	6 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

사용 예



액세서리

www.weidmueller.com

멀티백



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6.0/23 ZH SW SV	버전
주문 번호	9004930000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 20 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190482701	
수량	100 ST	
유형	H6.0/23D ZH GE SV	버전
주문 번호	9004720000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 20 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190962210	
수량	100 ST	
유형	H6.0/23T ZH GN SV	버전
주문 번호	9005160000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 20 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190482749	
수량	100 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6.0/23 ZH SW	버전
주문 번호	9037320000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 20 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190492793	
수량	100 ST	
유형	H6.0/23D ZH GE	버전
주문 번호	9037550000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 20 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190493127	
수량	100 ST	
유형	H6.0/23T ZH GN	버전
주문 번호	9037690000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 20 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190493486	
수량	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H6.0/29 ZH SW	버전
주문 번호	9037330000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 24 mm, 18 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190492809	
수량	100 ST	
유형	H6.0/29D ZH GE	버전
주문 번호	9037560000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 24 mm, 18 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190493134	
수량	100 ST	
유형	H6.0/29T ZH GN	버전
주문 번호	9037700000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 24 mm, 18 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190493509	
수량	100 ST	

멀티백



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H10.0/24 ZH EB SV	버전
주문 번호	9004940000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 17 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190482718	
수량	100 ST	
유형	H10.0/26D R ZH SV	버전
주문 번호	9004710000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 17 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4032248044221	
수량	100 ST	
유형	H10.0/26T ZH BR SV	버전
주문 번호	9005170000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 17 mm, 12 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190482756	
수량	100 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

유형	H10.0/24 ZH EB	버전
주문 번호	9037340000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 17 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190492816	
수량	100 ST	
유형	H10.0/24D ZH R	버전
주문 번호	9037570000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 17 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190493141	
수량	100 ST	

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

유형	H10.0/24DS ZH R	버전
주문 번호	9018880000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 17 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4032248105830	
수량	100 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H10.0/24T ZH BR	버전
주문 번호	9037710000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 17 mm, 12 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190493516	
수량	100 ST	
유형	H10.0/30 ZH EB	버전
주문 번호	9037350000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 23 mm, 18 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190492823	
수량	100 ST	
유형	H10.0/30D ZH R	버전
주문 번호	9037580000	와이어 종단 폐를, 트윈 와이어 종단 폐를, 23 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190493158	
수량	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H10.0/30T ZH BR	버전
주문 번호	9037720000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 23 mm, 18 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190493530	
수량	100 ST	

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

유형	H10.0/24S ZH EB	버전
주문 번호	9018860000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 17 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4032248105816	
수량	100 ST	
유형	H10.0/30DS ZH R	버전
주문 번호	9018890000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 23 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4032248105847	
수량	100 ST	
유형	H10.0/30S ZH EB	버전
주문 번호	9018870000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 23 mm, 18 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4032248105823	
수량	100 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H16.0/29 ZH GN	버전
주문 번호	9037360000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 20 mm, 16 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190492830	
수량	50 ST	
유형	H16.0/29D ZH BL	버전
주문 번호	9037590000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 20 mm, 16 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190493165	
수량	50 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H16.0/29T ZH W	버전
주문 번호	9037730000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 20 mm, 16 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190493554	
수량	50 ST	
유형	H16.0/38 ZH GN	버전
주문 번호	9037370000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 29 mm, 25 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190492847	
수량	50 ST	
유형	H16.0/38D ZH BL	버전
주문 번호	9037600000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 29 mm, 25 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190493196	
수량	50 ST	
유형	H16.0/38T ZH W	버전
주문 번호	9037740000	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 29 mm, 25 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190493561	
수량	50 ST	

액세서리 / 교체 부품

절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능



일반 주문 데이터

유형	ERTE ES PZ ZH 16	버전
주문 번호	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
수량	1 ST	

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 임착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮬러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮬러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

유형	ERTE GRIFFE PZ	버전
주문 번호	9202810000	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248512577	
수량	1 ST	