

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 폴리م 기능
- 점점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 압착 공구, 점점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 이중 압착, 타원형 압착 |
| 주문 번호 | 9017290000 |
| 유형 | CTI 6 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190239084 |
| 수량 | 1 items |

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|--------|-------------|
| 너비 | 250 mm | 폭 (인치) | 9.8425 inch |
| 순중량 | 756 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|---|----|-----------------------|
| 품목 설명 | 절연 커넥터용 압착 공구, 0.5-6 mm ² | 버전 | 기계식, 교체 가능 인서트 미포함 |
|-------|---|----|-----------------------|

공구 데이터 압착

| | | |
|-------------------|--|--|
| 와이어 종단 폐를 단면적, 최대 | 6 mm ² | |
| 압착 유형/프로파일 | 이중 압착, 타원형 압착 | |
| 크림핑 스테이션 | 크림핑 스테이션 번호 컨덕터 굽기, 최소 컨덕터 단면적, 최대 컨덕터 단면적 AWG, 최소 컨덕터 단면적 AWG, 최대 크림핑 스테이션의 색상 크림핑 스테이션 번호 컨덕터 굽기, 최소 컨덕터 단면적, 최대 컨덕터 단면적 AWG, 최소 컨덕터 단면적 AWG, 최대 크림핑 스테이션의 색상 크림핑 스테이션 번호 컨덕터 굽기, 최소 컨덕터 단면적, 최대 컨덕터 단면적 AWG, 최소 컨덕터 단면적 AWG, 최대 크림핑 스테이션의 색상 | 1 0.5 mm ² 1.5 mm ² 20 AWG 16 AWG 빨간색 2 1.5 mm ² 2.5 mm ² 16 AWG 14 AWG 파란색 3 4 mm ² 6 mm ² 12 AWG 10 AWG 노란색 |

접점 설명

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 접점의 유형 | 절연 커넥터 | 컨덕터 단면적, 최대 AWG | AWG 10 |
| 컨덕터 단면적, 최소 AWG | AWG 21 | 압착 범위, 최대 | 6 mm ² |
| 압착 범위, 최소 | 0.5 mm ² | | |

중요 참고 사항

| | |
|-------|--|
| 제품 정보 | 슬리드 컨덕터용으로 적합하지 않음. 접점의 절연은 원추형으로 놀려집니다. |
|-------|--|

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



액세서리

액세서리 / 교체 부품



절연 커넥터용 압착공구
 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인
 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 점점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형 | ERTE ES CTI 6 | 버전 |
| 주문 번호 | 9007180000 | 압착 공구, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4008190262136 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | ERTE ES CTI 6 | 버전 |
| 주문 번호 | 9007180000 | 압착 공구, 교체 부품 |
| GTIN (EAN) | 4008190262136 | |
| 수량 | 1 ST | |