

TT 8 RS MP 8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

모듈형 플러그 커넥터 시스템 WE 및 DEC용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 하나의 공구로 세 가지 기능 사용

일반 주문 데이터

버전	프레싱 공구, 접점용 압착 공구
주문 번호	<u>9202800000</u>
유형	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
수량	1 items



TT 8 RS MP 8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᆔ	수	민	주	랴
\sim	_	ᄎ	•	\mathbf{c}

크비	255 mm	폭 (인치)	10.0394 inch		
는 중량 -	1168 g				
환경 제품 규정 준수					
loHS 준수 상태	영향을 받지 않음				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012				
기술 데이터					
7 D WH	0 T 1 D 4 F T 1 7 C	nizi	기계시 그레 키노이니트		
품목 설명	8-폴 차펴 RJ45 플러그용 프레싱 공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함		
공구 데이터 압착					
^{라이어 종단 페룰 단면적, 최대}	0.25 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.1 mm ²		
접점 설명					
극수	8	접점의 유형	실드 모듈 플러그 커넥터		
컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 24	컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 27		
로 류					
TIM 4 0 0	F0000400	ET.14.7.0	50000400		
TIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168		
TIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168		
TIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11		
CLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11		
CLASS 11.0 CLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11		
· (455 140	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11		
ECLASS 15.0	21-04-38-11				

카탈로그 상태 / 도면 2



TT 8 RS MP 8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

사용 예

도면