

HTF RSV 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용

압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
엔드 스톱 장치

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, FoderBcrimp
주문 번호	9017880000
유형	HTF RSV 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248143740
수량	1 items

HTF RSV 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	205 mm	폭 (인치)	8.0709 inch
순중량	541 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	바이드뮬러 RSV 및 DSTV-HD 접점용 탈피 공구, AWG 26-16	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	--	----	--------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대	1.5 mm ²	압착 유형/프로파일	FoderBcrimp
-------------------	---------------------	------------	-------------

접점 설명

접점의 유형	RSV 및 DSTV-HD	컨ектор 단면적, 최대 AWG	AWG 16
컨ектор 단면적, 최소 AWG	AWG 26		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF RSV 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

액세서리 / 교체 부품



암형 블레이드 커넥터 및 임형 블레이드 단자(열린 또는
압연된 압착 클로우 포함)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
엔드 스톱 장치

일반 주문 데이터

유형	ERTE AN HTF RSV 16	버전
주문 번호	1246750000	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118034950	
수량	1 ST	