

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

버전	공구, 탈피 및 절단 공구
주문 번호	9204560000
유형	MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S
GTIN (EAN)	4032248671106
수량	1 items

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	40 mm	깊이 (인치)	1.5748 inch
높이	85 mm	높이 (인치)	3.3464 inch
너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	555 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	PVC 절연재를 사용하는 VDE 케이블용 탈피 및 절단 공구, 1.5 - 6.0 mm ²
-------	--

탈피 공구


케이블 유형	PVC 절연재를 사용하는 연선 및 강선	컨덕터 단면적(절단 용량)	6 mm ²
최대 절단 용량, 경질	2.5 mm ²	최대 절단 용량, 가는 꼬임	6 mm ²
최대 절단 용량, 리본	10,2 mm x 4 mm	탈피 범위 AWG, 최대	8 AWG
탈피 범위 AWG, 최소	14 AWG	탈피 길이, 최소	2 mm
전선 굵기, 최대	6 mm ²	전선 굵기, 최소	1.5 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

도면

사용 예



MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

유형	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	버전
주문 번호	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
수량	1 ST	
유형	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	버전
주문 번호	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	버전
주문 번호	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	버전
주문 번호	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	버전
주문 번호	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX ASI	버전
주문 번호	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX AWG	버전
주문 번호	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	버전
주문 번호	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX POF	버전
주문 번호	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX PV	버전
주문 번호	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
수량	1 ST	

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ERAN MULTI-STRIPAX	버전
주문 번호	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
수량	1 ST	
유형	ERME MULTI-STRIPAX	버전
주문 번호	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
수량	1 ST	