

**H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



절연 페털이 들어 있는 박스:

- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

**일반 주문 데이터**

버전	전선 페를 모음, 박스, 컬러 코드: Weidmüller
주문 번호	<a href="#">9025920000</a>
유형	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008190101442
수량	1 items
파키징	박스

**H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
직경	92 mm	순중량	69.52 g

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**기술 데이터**

품목 설명	페럴
-------	----

**와이어 종단 페롤**

컬러 코드	Weidmüller
-------	------------

**분류**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H-BOX 4,0-16,0QMM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****폴리에틸렌 백 루즈 포장**

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

**일반 주문 데이터**


유형	H4,0/18D GR	버전
주문 번호	<a href="#">9019190000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190141349	
수량	500 ST	

**컨덕터 공칭 단면적 6.0mm<sup>2</sup>**

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

**일반 주문 데이터**

유형	H6,0/20 SW	버전
주문 번호	<a href="#">0533500000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190183905	
수량	100 ST	

**컨덕터 공칭 단면적 10mm<sup>2</sup>**

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

**일반 주문 데이터**


유형	H10,0/22 EB	버전
주문 번호	<a href="#">0534200000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190033460	
수량	100 ST	

**H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**컨덕터 공칭 단면적 16mm<sup>2</sup>**

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

**일반 주문 데이터**

유형	H16,0/22 GN	버전
주문 번호	<a href="#">0565900000</a>	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190022181	
수량	100 ST	