# 데이터 시트


# **LID 2,5F5 RF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PVC 재질의 완전 절연된 라운드 플러그 슬리브 (구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm² - 2.5 mm²,파란색
9200710000
LID 2,5F5 RF
4032248410552
100 items
향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
2026-03-31T00:00:00+02:00

카탈로그 상태 / 도면 1

# **LID 2,5F5 RF**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
<u> </u>				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
71.01				
깊이	8.2 mm	깊이 (인치)	0.3228 inch	
너비	23 mm	폭 (인치)	0.9055 inch	
순중량	1.32 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	<u> </u>			
ILACIT SVIIC	0.1 Wt70 이공의 3VHC 畝日			
기술 데이터				
품목 설명	구리 슬리브 채용 라운드			
	플러그 슬리브 1.5 - 2.5			
	mm²			
커넥터				
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	1.5 mm²	
절연	완전 절연	크기(라운드 플러그)	ø 5 mm	
크기	ø 5 mm	재질/플라스틱	PVC	
식별 색상	파란색	플라스틱 칼러 길이(b)	11.5 mm	
플라스틱 칼러 직경(D)	5 mm	외경(d)	5 mm	
 분류				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	
ECLASS 15.0	27-40-02-12			

카탈로그 상태 / 도면 2



# **LID 2,5F5 RF**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### **LID 2,5F5 RF**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

### **Crimping tools**



절연 커넥터용 압착공구 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

### 일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 2.5mm², 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190159412	
수량	1 ST	
유형	CTI 6	버전
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	
유형	CTI 6 G	버전
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착,
GTIN (EAN)	4032248517855	평행 압착
수량	1 ST	

카탈로그 상태 / 도면 4