

**QL 4 SAK6N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 57 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 7.90, Izolowany: Nie, Szerokość: 29.7 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">0194500000</a>   |
| Typ        | QL 4 SAK6N   |
| GTIN (EAN) | 4008 19002560 1  |
| Ilość      | 50 szt.  |



## QL 4 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VH 12/4.9/3.3              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">0249000000</a> | Tuleja łącząca (terminal), przykręcany, Szerokość: 4.9 mm, Wysokość: 4.9 mm, Głębokość: 12 mm, Liczba biegunów: 1, miedź |
| GTIN (EAN) | 4008190129507              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KISC M3X20.5/10 EK4        | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">0303000000</a> | Pałak zaciskowy, Śruba mocująca, Stal  |
| GTIN (EAN) | 4008190163686              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych



do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35 do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | WAW 2                      | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">9004510000</a> | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190111182              |                     |
| Ilość      | 1 ST                       |                     |