

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



정확하고 효율적으로 작업하려면 정확한 토크를 사용하는 것이 중요합니다. 그래야만 높은 반복작업의 정확성을 보장할 수 있습니다.

인체공학적인 그립감과 고유한 교체 가능 비트 시스템이 구현된 바이드뮬러의 새로운 토크 스크류드라이버가 그 해답이 될 수 있습니다.

- 컴팩트한 경량 설계
- 특수 공구가 포함된 토크 세트, 무인, 오설정은 배제됨.
- 토크 범위와 일치하는 인체공학적 핸들 사이즈.
- 공구는 검수 시험을 거치며 ID 번호와 함께 제공, 검증 및 제품 참조를 통해 100% 품질 관리 가능.
- 설정된 토크에 도달하면 딸깍하는 소리가 나기 때문에 쉽게 알 수 있음(더 이상 조일 필요가 없음).
- 블레이드는 교체가 가능하며, 고품질 내마모 공구 스틸로 제작됨.
- 모든 공구가 EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M의 정확성 요건 충족
- 트리거 정확도: 설정된 눈금 값의 +/- 6%.

일반 주문 데이터

버전	Torque screwdriver
주문 번호	9918370000
유형	DMS MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388332
수량	1 items

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	438 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

기술 데이터

품목 설명	토크 스크류드라이버, 0.5-1.7 Nm부터
-------	-----------------------------

스크류 공구

토크 설정, 최대	1.7 Nm	토크 설정, 최소	0.5 Nm
-----------	--------	-----------	--------

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

... 필립스(Phillips) 십자

토크 스크류드라이버용 교체 가능 비트
DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH에 따른 드라이브 출력



일반 주문 데이터

유형	WK K PH0	버전
주문 번호	9918570000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388943	
수량	1 ST	
유형	WK K PH1	버전
주문 번호	9918580000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388950	
수량	1 ST	
유형	WK K PH2	버전
주문 번호	9918590000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388967	
수량	1 ST	

... 포지드라이브(Pozidriv) 십자

토크 스크류드라이버용 교체 가능 비트
DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 드라이브 출력



일반 주문 데이터

유형	WK K PZ0	버전
주문 번호	9918600000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388974	
수량	1 ST	
유형	WK K PZ1	버전
주문 번호	9918610000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388981	
수량	1 ST	
유형	WK K PZ2	버전
주문 번호	9918620000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388998	
수량	1 ST	

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

... 일자 스크류

토크 스크류드라이버용 교체 가능 비트
DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력



일반 주문 데이터

유형	WK S 0,4X2,5	버전
주문 번호	9918520000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388882	
수량	1 ST	
유형	WK S 0,5X3,0	버전
주문 번호	9918530000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388899	
수량	1 ST	
유형	WK S 0,6X3,5	버전
주문 번호	9918540000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388905	
수량	1 ST	
유형	WK S 0,8X4,0	버전
주문 번호	9918550000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388912	
수량	1 ST	
유형	WK S 1,0X5,5	버전
주문 번호	9918560000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388936	
수량	1 ST	